

PHILIPS

Лампа-свічка на
15 Вт, T25, цоколь E14

СВІТЛОДІОДНА

2700K

150 лм

15 000 год



8718699771935



Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Світлодіодні лампи Philips випромінюють приємне для очей, надзвичайно тепле світло, відрізняються надзвичайно довгим строком служби та забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки кольоровій температурі світла ця лампа буде ідеальним вибором для створення затишної атмосфери.

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

Обирайте рішення, що захищає природу

- Лампи з довшим строком служби – працюють до 15 років

Більш, ніж просто освітлення

- Для використання у холодильниках та морозильниках

Найважливіше

Замінює стандартні лампи розжарювання



Ця енергозберігаюча стандартна світлодіодна лампа вирізняється сучасним дизайном, який поєднує витончену форму із знайомим розміром.

Ідеальна екологічна заміна традиційним стандартним лампам розжарювання.

Середній термін експлуатації 15 000 год



Завдяки строку служби, що складає до 15 000 годин, можна уникнути турбот із регулярною заміною ламп та насолоджуватись ідеальним освітленням більш ніж 15 років.

Спеціальна лампа для побутової техніки

Лампи Philips для холодильників можна використовувати у холодильниках, морозильниках та в інших місцях з низькими температурами експлуатації. Легко замінійте старі лампи в побутовій техніці на лампи Philips для холодильників, які служитимуть довго та справно.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Неспрямована лампа-люстра
- Цоколь: E14
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Діапазон температури довкілля: від -20 °C до +45 °C
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 3 вбудованими світлодіодами: Так

Гарантія

- Гарантійний період: 2 років

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 150 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0,5
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K
- Корельована колірна температура (ном.): 2700
- Світловий потік: 150 lm
- Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 88,00

Різне

- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інші характеристики

- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699771935
- EOC: 871869977193501
- Назва продукту: LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

Потужність

- Коефіцієнт потужності (частка): 0.4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.4
- Напруга: 220-240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 15
- Маркування енергоефективності (EEL): F
- Живлення: 1,7
- Споживання енергії кВт/1000 год: 2

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 59 mm
- Загальна довжина: 59 mm
- Загальна ширина: 25 mm

Номінальні значення

- Номінальний термін служби: 15 000

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Частота: 50-60
- Діаметр: 25 mm
- Технологія лампи: СВІТЛОДІЮДНА
- Реєстраційний номер EPREL: 391879
- Еталон вимірювання потоку: Sphere
- З регульованою яскравістю: Ні
- Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3: 1
- Частота мережі: 50 to 60
- Розташування виводів: E14

Лампа

- Можливе оновлення прог. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable
- Сумісні операційні системи: Не застосовується

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699771935
- Вага нетто: 0,01 kg
- Вага брутто: 0,02 kg
- Висота: 12,7 cm
- Довжина: 2,5 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2026-07-11
Версія: 0.540

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com