

PHILIPS

Точковий світильник
40 Вт GX53

СВІТЛОДІОДНА

2700K

500 лм

15 000 год



8718699773717



Надійне світлодіодне акцентне освітлення зі сфокусованим променем

Стандартні світлодіодні лампи Philips забезпечують усебічний світловий потік, ідеальний для загального освітлення кімнати.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Тепле біле світло, ніби від справжньої лампи розжарювання

Найважливіше

Тепле біле світло, ніби від справжньої лампи розжарювання



Кольорова температура цієї лампи становить 2700К, тому вона створює теплу, затишну атмосферу, ідеальну для відпочинку. Світло з температурою 2700 К — чудовий вибір для освітлення оселі.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: GX53
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 3 вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 500 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.4
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 90

Різне

- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699773717
- EOC: 871869977371700
- Назва продукту: LED 500lm GX53 WW ND SRT4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Маркування енергоефективності (EEL): F
- Живлення: 5,5
- Споживання енергії кВт/1000 год: 6

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 26 mm
- Загальна довжина: 25,5 mm
- Загальна ширина: 75 mm

Технічні характеристики

- Частота: 50-60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Реєстраційний номер EPREL: 391874

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699773717
- Вага нетто: 0,03 kg
- Вага брутто: 0,05 kg
- Висота: 12,7 cm
- Довжина: 7 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2026-06-03
Версія: 0.475

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com