

PHILIPS

Точковий світильник
50 Вт MR16 GU5.3

СВІТЛОДІОДНА

2700K

621 люмен

15 000 год



8718699773977



Надійне світлодіодне акцентне освітлення зі сфокусованим променем

Точкові світлодіодні лампи Philips відрізняються яскравим сфокусованим променем, довгим строком служби й значними заощадженнями на електроенергії.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Без помітного мерехтіння
- Тепле біле світло, ніби від справжньої лампи розжарювання

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до галогенних рефлекторних ламп

Найважливіше

Без помітного мерехтіння

Якщо джерело світла мерехтить, швидко змінюючи яскравість, воно може втомлювати очі, викликати головний біль та навіть провокувати напади фоточутливої епілепсії. Таке світло неприємне — але цей ефект зовсім не обов'язковий! Світлодіоди можуть мерехтіти, тому що вони швидко реагують на зміни струму від драйвера. Однак світлодіодні лампи Philips сконструйовано таким чином, щоб мінімізувати коливання вихідного струму драйвера, виключити фактори, які зумовлюють мерехтіння. Так що ви зовсім не побачите мерехтіння.

Тепле біле світло, ніби від справжньої лампи розжарювання



Кольорова температура цієї лампи становить 2700K, тому вона створює теплу, затишну атмосферу, ідеальну для відпочинку. Світло з температурою 2700 K — чудовий вибір для освітлення оселі.

Замінює галогенні точкові лампи



Сучасна світлодіодна рефлекторна лампа звичних розмірів та форми. Ідеальна заміна традиційних галогенних рефлекторних ламп, що служитиме довго та зберігатиме довкілля.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Спрямована точкова
- Цоколь: GU5.3
- Обробка лампи: Прозорий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Скло

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- З вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Кут розсіювання променя: 36
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 621 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 88

Різне

- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699773977
- EOC: 871869977397700
- Назва продукту: LED 50W MR16 WW 36D RF ND SRT4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.8
- Напряга: 12V AC electronic V
- Еквівалент потужності (Вт): 50
- Маркування енергоефективності (EEL): F
- Живлення: 7
- Споживання енергії кВт/1000 год: 7

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 45 mm
- Загальна довжина: 45 mm
- Загальна ширина: 51 mm

Номінальні значення

- Номінальна пікова інтенсивність: 1400 cd

Технічні характеристики

- Частота: 50-60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Реєстраційний номер EPREL: 391850

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699773977
- Вага нетто: 0,05 kg
- Вага брутто: 0,07 kg
- Висота: 12,7 cm
- Довжина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2026-06-03
Версія: 0.265

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com