

PHILIPS

Точкова лампа
80 Вт PAR16 GU10

СВІТЛОДІОДНА

4000K

575 лм

25 000 год

Регулювання яскравості



8718699775834



Світло, що покаже вашу оселю в справжніх кольорах.

Подивіться на свій дім у справжніх кольорах завдяки світлодіодним лампам Philips CRI90, які наповнять кімнати природним світлом. Показник color rendering index (CRI) цих ламп близький до 100 — майже як у природного світла. Це дає вам змогу бачити інтер'єр і меблі так, як ви завжди мріяли. Не вдовольняйтеся лампами, що спотворюють кольори. Дивіться на свою оселю в її справжніх барвах завдяки Philips CRI90.

Високоякісний освітлювальний прилад

• Дізнайтесь про світло

Найважливіше

Дізнайтесь про світло



Кольорова температура : світло може мати різні кольорові температури, що вимірюються у градусах Кельвіна (К). Лампи із низькими показниками кельвінів видають тепле, спокійніше світло, в той час як лампи з більшим числом кельвінів світять прохолодніше та підбадьорюють. CRI: індекс передачі кольору (CRI) описує вплив джерела

світла на суб'єктивне сприйняття кольорів. У природного сонячного світла CRI дорівнює 100. Індекс CRI світлодіодних ламп Philips LED завжди вище від 80, що забезпечує правдивість та природність кольорів.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Спрямований рефлектор
- Цоколь: GU10
- Можливість регулювання яскравості: Так

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 25 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- З вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 36
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 90
- Колірна температура: 4000 K
- Номінальний світловий потік: 575 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.1
- Код кольору: 940 | CCT of 4000K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 92

Різне

- Комфорт для очей: Так

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699775834
- EOC: 871869977583402
- Назва продукту: LEDClassic 80W GU10 C90 CW 36D D PF SRT4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.88
- Напруга: 220-240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 80
- Маркування енергоефективності (EEL): F
- Живлення: 6,2
- Споживання енергії кВт/1000 год: 7

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 54 mm
- Загальна довжина: 54 mm
- Загальна ширина: 50 mm

Номінальні значення

- Номінальна пікова інтенсивність: 850 cd

Технічні характеристики

- Частота: 50-60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Реєстраційний номер EPREL: 391908

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699775834
- Вага нетто: 0,07 kg
- Вага брутто: 0,09 kg
- Висота: 12,7 cm
- Довжина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.363

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com