

# PHILIPS

Точкова лампа  
80 Вт PAR16 GU10

СВІТЛОДІОДНА

3000K

575 лм

25 000 год

Регулювання яскравості



8718699775858



## Світло, що покаже вашу оселю в справжніх кольорах.

Яскравість світлодіодних ламп Philips WarmGlow для повсякденного використання можна приглушувати до затишних відтінків традиційних ламп. Що нижча яскравість, то теплішим стає світло. Цим вони відрізняються від стандартних світлодіодних ламп із регулюванням яскравості, чие світло просто тьмянішає. Крім того, тепер лампи WarmGlow мають індекс кольоропередачі 90 — майже як у природного світла. Це дає вам змогу бачити свою оселю в справжніх кольорах. Світлодіодні лампи Philips WarmGlow задовольняють будь-які ваші потреби: м'яке освітлення для затишного вечора на дивані чи яскраве для бадьорого початку дня.

### Високоякісний освітлювальний прилад

- Тепле біле світло, ніби від справжньої лампи розжарювання

### Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Ідеальні для акцентного освітлення

# Найважливіше

## Тепле біле світло, ніби від лампи розжарювання

Кольорова температура цієї лампи становить 2700K, тому вона створює теплу, затишну атмосферу, ідеальну для відпочинку. Ідеально підходить для освітлення оселі

## Ідеальні для акцентного освітлення



Сучасне освітлення з звичним широким кутом випромінювання (36 градусів) —

ці точкові світлодіодні лампи підходять як для спрямованого освітлення, так і для освітлення загального призначення. Їх можна застосовувати у вбудованих світильниках та лампах зі спрямованими рефлекторами, вони ідеально підходять для використання на кухні, для освітлення кухонних «острівців»-робочих зон, житлових кімнат та їдалень.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Спрямований рефлектор
- Цоколь: GU10
- Обробка лампи: Прозорий
- Можливість регулювання яскравості: Так
- Матеріал лампи: Скло

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 25 000

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 3 вбудованими світлодіодами: Так

## Характеристики світла

- Кут розсіювання променя: 36
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 90
- Колірна температура: 3000 K
- Номінальний світловий потік: 575 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5
- Код кольору: 930 | CCT of 3000K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 92

## Різне

- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості

## Інформація про упаковку

- EAN: 8718699775858
- EOC: 871869977585800
- Назва продукту: LEDClassic 80W GU10 C90 WH 36D D 1PF/12

## Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.88
- Напруга: 220-240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 80
- Маркування енергоефективності (EEL): F
- Живлення: 6,2
- Споживання енергії кВт/1000 год: 7

#### Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 54 mm
- Загальна довжина: 54 mm
- Загальна ширина: 50 mm

#### Номінальні значення

- Номінальна пікова інтенсивність: 850 cd

#### Технічні характеристики

- Частота: 50-60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Реєстраційний номер EPREL: 391912

#### Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

#### Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

#### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699775858
- Вага нетто: 0,05 kg
- Вага брутто: 0,07 kg
- Висота: 12,7 cm
- Довжина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2026-05-30  
Версія: 0.182

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)