

# PHILIPS

Точкова лампа,  
50 Вт PAR16 GU10

СВІТЛОДІОДНА

4000К

350 лм

15 000 год

Регулювання яскравості



8718699775995



## Світло, що покаже вашу оселю в справжніх кольорах.

Подивіться на свій дім у справжніх кольорах завдяки світлодіодним лампам Philips CRI90, які наповнять кімнати природним світлом. Показник color rendering index (CRI) цих ламп близький до 100 — майже як у природного світла. Це дає вам змогу бачити інтер'єр і меблі так, як ви завжди мріяли. Не вдовольняйтеся лампами, що спотворюють кольори. Дивіться на свою оселю в її справжніх барвах завдяки Philips CRI90.

### Високоякісний освітлювальний прилад

- Холодне, біле світло

### Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до галогенних точкових ламп
- Форма й розмір подібні до лінійних галогенних ламп

# Найважливіше

## Холодне, біле світло



Ця лампа із кольоровою температурою 4000K випромінює надзвичайно прохолодне, «свіже» та чітке світло.

## Замінює галогенні рефлекторні лампи



Сучасна світлодіодна капсулоподібна лампа звичайних розмірів та приємної форми. Ідеальна заміна традиційних галогенних точкових ламп, яка довго служитиме та зберігатиме довкілля.

## Замінює лінійну галогенну лампу



Ця стандартна світлодіодна лінійна лампа звичайних розмірів і форми відповідає сучасним стандартам освітлення. Вона є ідеальною заміною традиційних галогенних лінійних ламп, що служитиме довго й не нашкодить довкіллю.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Спрямований рефлектор
- Цоколь: GU10
- Тип скла: Прозорий
- Покриття лампи: Прозорий
- Можливість регулювання яскравості: Так
- Матеріал лампи: Скло

## Розміри лампи

- Висота: 5,4 cm
- Ширина: 5 cm

## Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Скло

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 36 °
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 90
- Колірна температура: 4000 K
- Номінальний світловий потік: 350 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 940 | CCT of 4000K

## Різне

- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості

## Інші характеристики

- Ефективність: 87 lm/W

#### Інформація про упаковку

- EAN: 8718699775995
- EOC: 871869977599501
- Назва продукту: LED CLA 50W GU10 C90 CW 36D RF D PF SRT4

#### Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.84
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 4 W
- Еквівалент потужності (Вт): 50 W
- Маркування енергоефективності (EEL): F

#### Розміри та вага продукту

- Довжина: 5,4 см

#### Номінальні значення

- Номінальна пікова інтенсивність: 700 cd

#### Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 391907

#### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699775995
- Вага нетто: 0,05 kg
- Вага брутто: 0,07 kg
- Висота: 12,7 см
- Довжина: 5,3 см
- Ширина: 6,3 см
- Номер матеріалу (12NC): 929002065861



Дата виходу: 2024-09-07  
Версія: 0.191

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)