

PHILIPS

Філаментна лампа з
прозорого скла 60 Вт А60
E27, 3 шт.

СВІТЛОДІОДНА

2700K

806 лм

15 000 год



871869977777



Яскраве світлодіодне світло

Світлодіодні лампи Philips забезпечують високоякісне світло, надзвичайно тривалий термін служби та миттєву й відчутну економію енергії.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Дізнайтесь про світло

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

Обирайте рішення, що захищає природу

- Заощаджує до 90% електроенергії

Найважливіше

Дізнайтесь про світло



Кольорова температура : світло може мати різні кольорові температури, що вимірюються у градусах Кельвіна (K). Лампи із низькими показниками кельвінів видають тепле, спокійніше світло, в той час як лампи з більшим числом кельвінів світять прохолодніше та підбадьорюють. CRI: індекс передачі кольору (CRI) описує вплив джерела світла на суб'єктивне сприйняття

кольорів. У природного сонячного світла CRI дорівнює 100. Індекс CRI світлодіодних ламп Philips LED завжди вище від 80, що забезпечує правдивість та природність кольорів.

Замінює стандартні лампи розжарювання



Ця енергозберігаюча стандартна світлодіодна лампа вирізняється сучасним дизайном, який поєднує витончену форму із знайомим розміром. Ідеальна екологічна заміна традиційним стандартним лампам розжарювання.

Заощаджує до 90% електроенергії



Отримайте економію енергії, яку забезпечують світлодіодні лампи, і збережіть високу якість світла. Почніть заощаджувати понад 90% енергії одразу після заміни своїх ламп розжарювання або галогенних ламп

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Обробка лампи: Прозорий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Скло

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- З вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 806 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 115

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699777777
- EOC: 87186997777700
- Назва продукту: LED classic 60W A60 E27 WW CL ND3PFDisc

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.52
- Напруга: 220-240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 60
- Маркування енергоефективності (EEL): E
- Живлення: 7
- Споживання енергії кВт/1000 год: 7

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 106 mm
- Загальна довжина: 104 mm
- Загальна ширина: 60 mm

Технічні характеристики

- Частота: 50-60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Реєстраційний номер EPREL: 1825152

Лампа

- Можливе оновлення прог. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699777777
- Вага нетто: 0,08 kg
- Вага брутто: 0,16 kg
- Висота: 14,9 cm
- Довжина: 7,6 cm
- Ширина: 21,6 cm



Дата виходу: 2026-06-03
Версія: 0.230

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com