

PHILIPS

Filament Bulb Mirror
Crown 50W A60 E27

СВІТЛОДІОДНА

2700K

650 люмен

15 000 год

Регулювання яскравості



8718699782474



Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Світлодіодні лампи Philips забезпечують приємне тепле біле світло, надзвичайно тривалий термін служби та миттєву й відчутну економію енергії. Ця лампа з простим і елегантним дизайном — ідеальна заміна матових традиційних ламп.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Розроблено для комфорту ваших очей

Більш, ніж просто освітлення

- Затемнюється до теплого свічіння

Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Класична скляна світлодіодна лампа

Найважливіше

Комфорт для ваших очей



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло —

з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви можете робити ваше оточення яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домовіці.

Затемнюється до теплого свічіння

З цією лампою з регулюванням яскравості можливе затемнення від теплого світла 2200 K до світла з температурою кольору 2700 K. Чим сильніше затемнення, тим тепліший відтінок світла.

Конструкція з прозорого скла

Зовнішній вигляд, який ви любляєте, та очікувана продуктивність. Класична конструкція з прозорого скла, що імітує прекрасне яскраве світло традиційних ламп, ідеально підходить для вашого дому.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Обробка лампи: Дзеркальна корона
- Можливість регулювання яскравості: Так
- Матеріал лампи: Скло

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Діапазон температури довкілля: від -20 °C до +45 °C
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- З вбудованими світлодіодами: Так

Гарантія

- Гарантійний період: 2.5 років

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 650 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5 s
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K
- Корельована колірна температура (ном.): 2700
- Світловий потік: 650 lm
- Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 90,00

Різне

- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort
- Додаткові функції: Декоративне, Можливість регулювання яскравості

Інші характеристики

- Знак CE: Так
- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699782474
- EOC: 871869978247400
- Назва продукту: LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

Потужність

- Коефіцієнт потужності (частка): 0.7

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.7
- Напруга: 220–240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 50
- Маркування енергоефективності (EEL): F
- Живлення: 7,2
- Споживання енергії кВт/1000 год: 8

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 106 mm
- Загальна довжина: 106 mm
- Загальна ширина: 60 mm

Номінальні значення

- Номінальний термін служби: 15 000

Технічні характеристики

- Частота: 50–60
- Діаметр: 60 mm
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Реєстраційний номер EPREL: 1825215
- Еталон вимірювання потоку: Sphere
- З регульованою яскравістю: Лише з певними регуляторами яскравості
- Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3: 1
- Частота мережі: 50 to 60
- Розташування виводів: E27

Лампа

- Можливе оновлення прог. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699782474
- Вага нетто: 0,06 kg
- Вага брутто: 0,1 kg
- Висота: 14,6 cm
- Довжина: 6,5 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2026-06-13
Версія: 0.366

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com