

# PHILIPS

Точкова лампа  
PAR16 GU10

СВІТЛОДІОДНА

3000K

550 лм

15 000 год



8719514308633



## Спробуйте тепле біле світлодіодне світло

Світлодіодні лампи Philips забезпечують надзвичайно тепле світло, дуже довгий строк служби та миттєву й значну економію енергії. Завдяки колірній температурі полум'я ця лампа – ідеальний вибір для створення затишної атмосфери.

### Високоякісний освітлювальний прилад

- Прохолодне, підбадьорююче світло

### Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до галогенних рефлекторних ламп

### Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Промінь 120° — точкова

# Найважливіше

## 3500K [світлодіодні лампи]



Кольорова температура цієї лампи дорівнює 3500K, і ви бачите навколо прохолодне, підбадьорююче світло, що

ідеально підходить для створення затишної атмосфери, куди захочеться запросити друзів або відпочити за книгою.

## Замінює галогенні точкові лампи



Сучасна світлодіодна рефлекторна лампа звичних розмірів та форми. Ідеальна заміна традиційних галогенних рефлекторних ламп, що служитиме довго та зберігатиме довкілля.

## Промінь 120° — точкова [світлодіодні лампи]

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Рефлектор із розсіяним світлом
- Цоколь: GU10
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Скло

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- З вбудованими світлодіодами: Так

## Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K
- Номінальний світловий потік: 550 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5
- Код кольору: 830 | CCT of 3000K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 112

## Різне

- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

## Інформація про упаковку

- EAN: 8719514308633
- EOC: 871951430863300
- Назва продукту: LEDClassic 550lm GU10 WH 120D ND1PF SRT4

**Споживання енергії**

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Маркування енергоефективності (EEL): E
- Живлення: 4,9
- Споживання енергії кВт/1000 год: 5

**Розміри та вага продукту**

- Загальна висота: 54 mm
- Загальна довжина: 54 mm
- Загальна ширина: 50 mm

**Технічні характеристики**

- Частота: 50-60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Реєстраційний номер EPREL: 1825202

**Лампа**

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

**Що підтримується**

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC – виріб: 8719514308633
- Вага нетто: 0,05 kg
- Вага брутто: 0,07 kg
- Висота: 12,7 cm
- Довжина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2026-05-30  
Версія: 0.196

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)