

PHILIPS

Лампа-свічка, 40 Вт,
B35, цоколь E14

СВІТЛОДІОДНА

4000K

470 лм

15 000 год



8719514309548



Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Світлодіодні матові лампи Philips відрізняються м'яким, розсіяним світлом, а також винятково довгим строком служби. Завдяки простому й елегантному дизайну ця лампа ідеально підходить для світильників-канделябрів із малим (E14) патроном.

Обирайте рішення, що захищає природу

- Лампи з довшим строком служби – працюють до 15 років

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Ідеально підходять для декоративних світильників
- Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

Найважливіше

Середній термін експлуатації 15 000 год



Завдяки строку служби, що складає до 15 000 годин, можна уникнути турбот із регулярною заміною ламп та насолоджуватись ідеальним освітленням більш ніж 15 років.

Ідеально підходять для декоративного світильника



Сучасне освітлення — це світлодіодні лампи-свічки Philips для використання у декоративних світильниках, наприклад люстрах, вентиляторах під стелею, підсвітці для дзеркал або вуличних ліхтарях.

Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

Світлодіодна лампа Philips для повсякденного використання, ідеально задовольнить основні потреби у освітленні. Її приємний відтінок та надійна робота — це те, чого ви очікуєте від світлодіодної лампи Philips за доступною ціною.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-свічка розсіяного світла
- Цоколь: E14
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 3 вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 840 | CCT of 4000K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 95

Різне

- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514309548
- EOC: 871951430954801
- Назва продукту: LED 40W B35 E14 CW FR ND 1PF/12

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: AC 220-240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 40
- Живлення: 4,9
- Споживання енергії кВт/1000 год: 5

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 106 mm
- Загальна довжина: 106 mm
- Загальна ширина: 35 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Частота: 50-60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА

Лампа

- Можливе оновлення прог. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable
- Сумісні операційні системи: Не застосовується

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514309548
- Вага нетто: 0,02 kg
- Вага брутто: 0,07 kg
- Висота: 14,6 cm
- Довжина: 3,6 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2026-07-01
Версія: 0.264

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com