

# PHILIPS

Лампа-свічка на  
48 Вт, P45, цоколь E14

СВІТЛОДІОДНА

4000К

620 лм

15 000 год



8719514312906



## Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Найсучасніша світлодіодна лампа — забезпечує загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Непрямована лампа-люстра
- Цоколь: E14
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- З вбудованими світлодіодами: Так

## Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K
- Номінальний світловий потік: 620 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5
- Код кольору: 840 | CCT of 4000K
- Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 103

## Різне

- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

## Інформація про упаковку

- EAN: 8719514312906
- EOC: 871951431290600
- Назва продукту: ESSLEDLustre 6W 620lm E14 840 P45NDFRCA

## Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220-240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 48
- Живлення: 6
- Споживання енергії кВт/1000 год: 6

## Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 88 mm
- Загальна довжина: 88 mm
- Загальна ширина: 45 mm

## Технічні характеристики

- Частота: 50-60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3: 1

## Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

## Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

## Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514312906
- Вага нетто: 0,02 kg
- Вага брутто: 0,03 kg
- Висота: 11,6 cm
- Довжина: 4,6 cm
- Ширина: 4,6 cm



Дата виходу: 2026-05-30  
Версія: 0.66

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)