

# PHILIPS

Лампа-свічка на  
40 Вт, P45, цоколь E14

СВІТЛОДІОДНА

4000К

500 лм

12000 год



8719514322110



## Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Найсучасніша світлодіодна лампа — забезпечує загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Неспрямована лампа-люстра
- Цоколь: E14
- Тип скла: Матовий
- Покриття лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

## Розміри лампи

- Висота: 8,8 см
- Ширина: 4,5 см

## Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Пластик

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 12 000 година (-н)

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K
- Номінальний світловий потік: 500 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 840 | CCT of 4000K
- Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

## Різне

- EyeComfort: Так

## Інші характеристики

- Ефективність: 100 lm/W

## Інформація про упаковку

- EAN: 8719514322110
- EOC: 87195143221000
- Назва продукту: EcohomeLEDLustre 5W 500lm E14 840P45NDFR

## Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 5 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W

## Розміри та вага продукту

- Довжина: 8,8 см

## Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3: 1

## Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514322110
- Вага нетто: 0,02 kg
- Вага брутто: 0,03 kg
- Висота: 11,8 см
- Довжина: 4,7 см
- Ширина: 4,7 см
- Номер матеріалу (12NC): 929002970037



Дата виходу: 2024-09-07  
Версія: 0.49

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)