

# PHILIPS

Прямокутний панельний  
стельовий світильник,  
36 Вт


Степові світильники

4000К

Білий

Можливість регулювання  
яскравості

8719514326743



## Світлодіодна панель, яка затемнює без регулятора яскравості

Іноді вам хочеться змінити атмосферу, щоб вона більш пасувала до справ, якими ви займаєтесь. Зі світлодіодною панеллю Philips SceneSwitch можна легко змінювати атмосферу, користуючись установленим вимикачем. Установлювати регулятор яскравості або здійснювати додаткові монтажні роботи не потрібно.

### Розроблено спеціально для вашої вітальні та спальні

- Ідеальне рішення для відпочинку та спілкування

### Підберіть для свого інтер'єру

- Надзвичайно вишуканий дизайн

### Ефект освітлення

- Рівномірний розподіл світла

### Найвища якість

- EyeComfort – легке світло, комфортне для очей
- Легке очищення

# Найважливіше

## Ідеальне рішення для відпочинку та спілкування

Вітальня – серце будь-якої оселі. Місце, де сім'я збирається, щоб відпочити, а гості – щоб поспілкуватися. Освітлення для вашої вітальні та спальні має бути багатофункціональним і легко змінюватися залежно від ваших потреб протягом дня. Завдяки ретельному розміщенню джерел освітлення та правильній композиції їх рівнів оселя здається просторішою й у ній створюється тепла та привітна атмосфера.

## Надзвичайно вишуканий дизайн

Вишуканий дизайн, який ідеально підходить для приміщень із низькою стелею, який розташовується врівень з поверхнею.

## Рівномірний розподіл світла

Рівномірно й однаково освітлюйте свої кімнати.

## EyeComfort

Неякісне світло може втомлювати очі. А оскільки багато хто з нас проводить тривалий час у приміщенні, правильне освітлення оселі наразі важливе як ніколи. Наші вироби відповідають суворим критеріям тестування, зокрема щодо мерехтіння, строб, відблисків, передавання кольору та ефектів затемнення. Тому ми можемо гарантувати, що вони відповідають вимогам EyeComfort. Світлодіодні лампи Philips не лише забезпечують комфортне освітлення, але й підтримують свої характеристики протягом усього терміну служби, забезпечуючи стабільну якість світла, потужність і колір протягом понад десяти років. Перейдіть на світло, комфортне для ваших очей, і вони будуть вам вдячні.

## Легке очищення

Гладкі поверхні легко очищувати, тому ваш будинок завжди матиме привабливий вигляд, від підлоги до стелі.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Можливість регулювання яскравості: Так

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Метал, Пластик

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Номінальний термін служби: 20 000

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

### Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 К
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 2
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 100

### Різне

- Розроблено спеціально для: Кухня, Спальня, Ідальня, Гараж, Вітальня, Офіс
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- Комфорт для очей: Так
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості

### Інші характеристики

- Струм у лампі: 173 mA

### Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 2,69 kg
- Загальна висота: 42 mm
- Загальна довжина: 1 200 mm
- Загальна ширина: 300 mm

### Обслуговування

- Гарантія: 5 років

### Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 3600
- Технологія лампи: СВИТЛОДІОДНА
- Колір світла: Холодне біле світло
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція

### Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

### Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514326743
- Вага нетто: 2,57 kg
- Вага брутто: 3,28 kg
- Висота: 31,7 cm
- Довжина: 6 cm
- Ширина: 121,1 cm



Дата виходу: 2026-05-30  
Версія: 0.372

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)