


PHILIPS

Стельовий світильник
Magneos на 12 Вт, 210 мм

Круглий світильник Magneos із
поверхневим кріпленням

Білий



8719514328679



Комфортне й приємне для очей світлодіодне світло

Тонкий світлодіодний стельовий світильник Philips забезпечує ефект природного світла для загального освітлення. Це вишуканий шедевр для низьких стель, який створює елегантну атмосферу будь-де вдома. Комфортне світло, яке приємне для очей.

Зручність у використанні

- Ідеально підходить для кімнат із низькими стелями, де потрібні непомітні та ненав'язливі світильники.
- Просте встановлення

Найвища якість

- EyeComfort – легке світло, комфортне для очей

Матеріал і оздоблення

- Високоякісне металеве покриття

Надійність

- Тривалий строк служби – до 25 000 годин

Найважливіше

Підходить для низьких стель Плаский дизайн

Просте встановлення

Жодних клопотів з установленням.

Просто закріпіть або надійно повісьте на стіну чи стелю та підключіть і все — світильник можна вмикати.

EyeComfort

Неякісне світло може втомлювати очі. А оскільки багато хто з нас проводить тривалий час у приміщенні, правильне освітлення оселі наразі важливе як ніколи. Наші вироби відповідають суворим критеріям тестування, зокрема щодо мерехтіння, строб, відблисків, передавання кольору та ефектів затемнення. Тому ми можемо гарантувати, що вони відповідають вимогам EyeComfort. Світлодіодні лампи Philips не лише забезпечують комфортне освітлення, але й підтримують свої характеристики протягом усього терміну служби, забезпечуючи стабільну якість світла, потужність і колір протягом понад десяти років. Перейдіть на світло, комфортне для ваших очей, і вони будуть вам вдячні.

Високоякісне металеве покриття

Присмне металеве покриття з міцного матеріалу

Тривалий строк служби – до 25 000 годин

Світлодіодна технологія Philips збільшує строк служби виробу до 25 000 годин

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання в середині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Метал, Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 12 500

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 110 °
- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80

Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс, Гараж
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 110 mA
- Ефективність: 100 lm/W

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,36 kg
- Висота: 2,8 cm
- Довжина: 21 cm
- Ширина: 21 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Строк служби до: 25 000 година (-н)
- Діаметр: 210 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1200
- Колір світла: 2700
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- СВІТЛОДІЮДНА: Так
- Потужність лампи у комплекті: 12
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II



Дата виходу: 2024-03-18
Версія: 0.344

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com