

PHILIPS

Філаментна лампа
бурштинового кольору на
50 Вт, ST64, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

2200 K


640 лм

15 000 год

Регулювання яскравості



8719514337794



Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Світлодіодні лампи Philips випромінюють приємне для очей, надзвичайно тепле світло, відрізняються надзвичайно довгим строком служби та забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки кольоровій температурі світла ця лампа буде ідеальним вибором для створення затишної атмосфери.

Надзвичайно тепле біле світло з регулюванням яскравості

- Надзвичайно тепле біле світло з регулюванням яскравості

Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Виглядає гарно навіть вимкненою

Найважливіше

Надзвичайно тепле біле світло з регулюванням яскравості



Затишне освітлення вашої кімнати з надзвичайно теплим білим світлом і можливістю регулювання яскравості для створення особливої атмосфери.

Виглядає гарно навіть вимкненою



«Ця гарна лампа із помітною "ниткою розжарювання" додає стильності та відтінок ностальгії будь-якій кімнаті. Виглядає гарно навіть вимкненою».

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Можливість регулювання яскравості: Так
- Матеріал лампи: Скло

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 3 вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2200 K
- Номінальний світловий потік: 640 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5
- Код кольору: 822 | CCT of 2200K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 110

Різне

- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort
- Додаткові функції: Декоративне, Можливість регулювання яскравості

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514337794
- EOC: 871951433779400
- Назва продукту: LEDCLA 50W ST64 E27 922 GOLD D 1PF/4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 50
- Маркування енергоефективності (EEL): E
- Живлення: 5,8
- Споживання енергії кВт/1000 год: 6

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 140 mm
- Загальна довжина: 140 mm
- Загальна ширина: 64 mm

Технічні характеристики

- Частота: 50-60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Реєстраційний номер EPREL: 574379

Лампа

- Можливе оновлення прог. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514337794
- Вага нетто: 0,04 kg
- Вага брутто: 0,07 kg
- Висота: 17,7 cm
- Довжина: 7 cm
- Ширина: 7,5 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.340

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com