

# PHILIPS

Настінний світильник June  
на 12 Вт, цоколь E27, P45,  
без лампи

myGarden

Лампа не постачається

Антрацит

Водостійка



8719514385269



## Насолоджуйтеся красою саду

Облаштуйте свій сад у сучасному стилі. Цей енергоефективний настінний світильник Philips myGarden антрацитового кольору привертає увагу плавними лініями форм. Він випромінює тепле біле світло й створює вишукані тіні в нічний час.

### Наповніть світлом свій сад

- Декоративне вуличне освітлення
- Вибирайте сучасний дизайн
- Вибирайте для настінних світильників для зовнішнього освітлення
- Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості

### Чудове освітлення для вашого саду

- Енергоефективність
- Лампа Philips завжди в комплекті
- Потужне світло

### Просте рішення для вуличного освітлення

- Захист від впливу погоди



# Найважливіше

## Декоративне вуличне освітлення

Вуличне освітлення може прикрасити ваш сад чи двір, підкресливши привабливі елементи, освітлюючи доріжки і створюючи ідеальну атмосферу для приємного проведення часу з друзями та родичами. Ось чому компанія Philips створила myGarden, лінійку чудових вуличних декоративних світильників, елегантних і функціональних, саме для того, щоб допомогти вам створити власний стиль вуличного освітлення.

## Вибирайте сучасний дизайн

Цей світильник, створений в Європі, має унікальний дизайн. Ваш сад виглядатиме сучасно.

## Вибирайте для настінних світильників для зовнішнього освітлення

Використовуйте максимум переваг свого подвір'я за допомогою цього настінного світильника, який ідеально підходить для встановлення біля вхідних дверей або на стінах тераси.

## Високоякісний матеріал

Цю лампу Philips створено спеціально для використання на подвір'ї. Вона зносостійка і довговічна. Її виготовлено з високоякісного відлитого під тиском алюмінію та чудових синтетичних матеріалів.

## Енергоефективність



Енергоефективність цього світильника Philips вища, ніж у традиційних джерел світла, що заощаджує гроші й захищає довкілля.

## Лампа Philips завжди в комплекті



Високоякісні енергозберігаючі лампи Philips EcoLamp включені в комплект для досягнення найкращого ефекту освітлення.

## Потужне світло

Ця вулична лампа випромінює потужне тепле біле світло. Яскраве джерело світла для освітлення вашого саду або тераси.

## Захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для вологого зовнішнього середовища та пройшов суворі випробування, щоб підтвердити його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша означає рівень захисту від пилу, друга — від води. Цей світильник розроблено за стандартом IP44: він захищений від бризок води та ідеально підходить для загального використання ззовні приміщень.

# Характеристики

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Метал

## Надійність

- Номінальний термін служби: 10 000

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

### Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Ні

### Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

### Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patіo
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

### Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,560 kg
- Загальна висота: 195 mm
- Загальна довжина: 195 mm
- Загальна ширина: 135 mm

### Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

### Технічні характеристики

- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Електромережа: 50–60 Гц
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: E27
- Потужність лампи у комплекті: –
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція
- Кількість джерел світла: 1

### Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

### Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514385269
- Вага нетто: 0,56 kg
- Вага брутто: 0,88 kg
- Висота: 163 mm
- Довжина: 210 mm
- Ширина: 210 mm



Дата виходу: 2026-05-30  
Версія: 0.308

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)