

PHILIPS

Настінний світильник June
на 12 Вт, цоколь E27, P45,
без лампи

myGarden

Лампа не постачається

Антрацит

Датчик, водостійкий



8719514385306



Нехай завжди, коли ви повертаєтеся додому, буде світло

Облаштуйте свій сад у сучасному стилі. Енергоефективний настінний світильник Philips myGarden антрацитового кольору з датчиком руху привертає увагу елегантною формою. Він випромінює тепле біле світло й тепло зустрічає вас щоразу, коли ви приходите додому.

Відчуйте себе вдома зі світлом

- Привітне та підбадьорливе світло
- Простий у налаштуванні датчик

Наповніть світлом свій сад

- Декоративне вуличне освітлення
- Вибирайте сучасний дизайн
- Вибирайте для настінних світильників для зовнішнього освітлення
- Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості

Чудове освітлення для вашого саду

- Енергоефективність
- Лампа Philips завжди в комплекті
- Потужне світло

8719514385306

Просте рішення для вуличного освітлення


- Захист від впливу погоди

Найважливіше

Привітне та підбадьорливе світло

Датчик руху вмикається автоматично, коли ви повертаєтеся додому, і інформує вас про те, що хтось прийшов.

Простий у налаштуванні датчик



Просте налаштування дозволяє легко вибрати, коли і на який час автоматичний датчик вмикає лампу (лампи).

Декоративне вуличне освітлення

Вуличне освітлення може прикрасити ваш сад чи двір, підкресливши привабливі елементи, освітлюючи доріжки і створюючи ідеальну атмосферу для приємного проведення часу з друзями та родичами. Ось чому компанія Philips створила myGarden, лінійку чудових вуличних декоративних світильників, елегантних і функціональних, саме для того, щоб допомогти вам створити власний стиль вуличного освітлення.

Вибирайте сучасний дизайн

Цей світильник, створений в Європі, має унікальний дизайн. Ваш сад виглядатиме сучасно.

Вибирайте для настінних світильників для зовнішнього освітлення

Використовуйте максимум переваг свого подвір'я за допомогою цього настінного світильника, який ідеально підходить для встановлення біля вхідних дверей або на стінах тераси.

Високоякісний матеріал

Цю лампу Philips створено спеціально для використання на подвір'ї. Вона зносостійка і довговічна. Її виготовлено з високоякісного відлитого під тиском алюмінію та чудових синтетичних матеріалів.

Енергоефективність



Енергоефективність цього світильника Philips вища, ніж у традиційних джерел світла, що заощаджує гроші й захищає довкілля.

Лампа Philips завжди в комплекті



Високоякісні енергозберігаючі лампи Philips EcoLamp включені в комплект для досягнення найкращого ефекту освітлення.

Потужне світло

Ця вулична лампа випромінює потужне тепле біле світло. Яскраве джерело світла для освітлення вашого саду або тераси.

Захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для вологого зовнішнього середовища та пройшов суворі випробування, щоб підтвердити його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша означає рівень захисту від пилу, друга — від води. Цей світильник розроблено за стандартом IP44: він захищений від бризок води та ідеально підходить для загального використання ззовні приміщень.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Метал

Надійність

- Номінальний термін служби: 10 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Яскравість регулюється за допомогою програми Hue або вимикача-регулятора: Ні
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Ні
- Датчик руху: Так

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Датчик, Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,558 kg
- Загальна висота: 195 mm
- Загальна довжина: 195 mm
- Загальна ширина: 135 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Електромережа: 50–60 Гц
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: E27
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція
- Змінне джерело світла: Так
- Кількість джерел світла: 1

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514385306
- Вага нетто: 0,56 kg
- Вага брутто: 0,88 kg
- Висота: 16,3 cm
- Довжина: 21 cm
- Ширина: 21 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.238

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com