

PHILIPS


Настінний світильник
Shades на 15 Вт

myGarden



2700K

Антрацит

Водостійка



8719514385382



Ощадливо й стильно

Унікальний дизайн для неповторних моментів на відкритому просторі. Цей елегантний енергоефективний настінний світильник Philips антрацитового кольору випромінює тепле біле світло. З красивими ефектами спрямованих в двох напрямках світлових променів так і хочеться відпочити в саду.

Сталі світлові рішення

- Наддовгий термін служби лампи
- Енергоефективність

Прикрасьте свій сад

- Вибирайте сучасний дизайн
- Вибирайте для настінних світильників для зовнішнього освітлення

Зручність і затишок

- Комфортне тепле сяюче біле світло

Особливі характеристики

- Ефект спрямованих в двох напрямках світлових променів
- Просте налаштування для будь-якого застосування
- Захист від впливу погоди

Найважливіше

Наддовгий термін служби лампи



У комплекті лампа Philips із надтривалим строком служби до 20 000 годин.

Енергоефективність



Енергоефективність цього світильника Philips вища, ніж у традиційних джерел світла, що заощаджує гроші й захищає довкілля.


Вибирайте сучасний дизайн

Цей світильник, створений в Європі, має унікальний дизайн. Ваш сад виглядатиме сучасно.

Вибирайте для настінних світильників для зовнішнього освітлення

Використовуйте максимум переваг свого подвір'я за допомогою цього настінного світильника, який ідеально підходить для встановлення біля вхідних дверей або на стінах тераси.

Комфортне тепле біле світло



Philips Outdoor — це лінійка вуличних світильників, які випромінюють чудове тепле світло (2700 градусів за Кельвіном). Вони також забезпечують достатнє освітлення та видимість, що дає змогу комфортно почуватися ззовні після настання темряви.

Ефект спрямованих в двох напрямках світлових променів

Ефект спрямованих в двох напрямках світлових променів для загального освітлення саду.

Просте налаштування

Цей світильник та кріплення розроблені для простого встановлення з усіма корисними речами, які вам знадобляться для кріплення та використання, як-от ключ Torx і відповідні гвинти. Простий посібник допоможе вам дізнатися, де встановити світильник, і надасть необхідну інформацію про стандарт захисту від води IP.

Захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для вологого зовнішнього середовища та пройшов суворі випробування, щоб підтвердити його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша означає рівень захисту від пилу, друга — від води. Цей світильник розроблено за стандартом IP44: він захищений від бризок води та ідеально підходить для загального використання ззовні приміщень.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Метал

Надійність

- Номінальний термін служби: 10 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Ні

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patіo
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,740 kg
- Загальна висота: 82 mm
- Загальна довжина: 171 mm
- Загальна ширина: 170 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Електромережа: 50–60 Гц
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: E27
- Потужність лампи у комплекті: –
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція
- Кількість джерел світла: 1

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514385382
- Вага нетто: 0,4 kg
- Вага брутто: 0,5 kg
- Висота: 24,5 cm
- Довжина: 9,5 cm
- Ширина: 18,5 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.313

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com