

PHILIPS

Вуличний ліхтар Bridge на
14 Вт, цоколь E27, без
лампи

Ecomoods

Лампа не постачається

Антрацит

Водостійка



8719514385849



Ощадливо й стильно

Насолоджуйтеся спокійними вечорами в саду завдяки цьому елегантному зовнішньому вуличному ліхтарю Philips антрацитового кольору. Його тепле біле світло ідеально підходить для загального освітлення саду, створюючи дивовижну гостинну атмосферу й підкреслюючи архітектурні форми.

Сталі світлові рішення

- Заощадження до 80% електроенергії
- Наддовгий термін служби лампи
- Виготовлено з використанням міцних і надійних високоякісних матеріалів

Прикрасьте свій сад

- Стильний сучасний дизайн для вашого саду
- Стильні деталі, виготовлені з якісних та елегантних матеріалів
- Серія доступних аксесуарів

Зручність і затишок

- Комфортне тепле сяюче біле світло

Особливі характеристики

- IP 44, створено для використання на відкритому повітрі

Найважливіше

Енергоефективність



Philips Outdoor — це доступні світильники для вуличного освітлення, що поєднують сучасний дизайн із новітньою технологією енергозбереження. Це економить до 80% енергії порівняно з традиційними джерелами світла. Результат — захист навколишнього середовища й заощадження грошей рік за роком.

Надовгий термін служби лампи



У комплекті лампа Philips із надтривалим строком служби до 20 000 годин.

Високоякісний матеріал



Довговічність. Кожен світильник колекції Philips Outdoor вироблено з високоякісних матеріалів та компонентів спеціально для вуличного освітлення.

Стильний сучасний дизайн

Сучасний дизайн від Philips додає стилю та елегантності, прикрашаючи ваш сад або терасу вдень або вночі, не перевантажуючи інтер'єр. Серія містить розмаїття дизайнерських рішень на вибір, тож ви обов'язково знайдете те, що відповідає вашому стилю та смаку.

Стильні деталі




Кожну деталь виготовлено з високоякісних компонентів і зносостійких матеріалів, таких як відлитою під тиском алюміній і нержавіюча сталь.

Кілька варіантів використання

Настінні, ліхтарні, наземні й стельові світильники Philips Outdoor для вуличного освітлення ідеально підійдуть для саду, тераси, доріжок або балконів. Вони створюють затишну, розслаблюючу атмосферу, коли сонце вже сяде, і забезпечать безпеку пересування в темряві.

Комфортне тепле біле світло



Philips Outdoor — це лінійка вуличних світильників, які випромінюють чудове тепле світло (2700 градусів за Кельвіном). Вони також забезпечують достатнє освітлення та видимість, що дає змогу комфортно почуватися ззовні після настання темряви.

Створено для використання надворі



Маркування IP44 означає, що світильники розроблено спеціально для використання на відкритому повітрі, тож ви можете бути впевнені, що вони оживлять ваш сад під час дощу чи снігопаду.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Метал

Надійність

- Номінальний термін служби: 10 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Ні

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Вуличні ліхтарі
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 2,950 kg
- Загальна висота: 802 mm
- Загальна довжина: 121 mm
- Загальна ширина: 121 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Електромережа: 50–60 Гц
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: E27
- Потужність лампи у комплекті: –
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Кількість джерел світла: 1

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514385849
- Вага нетто: 3,4 kg
- Вага брутто: 3,73 kg
- Висота: 81,3 cm
- Довжина: 14,6 cm
- Ширина: 14,6 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.314

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com