

PHILIPS

Світильник на підставці / для доріжок Utrecht на 20 Вт, цоколь E27, без лампи

Світильники для зовнішнього освітлення

Лампа не постачається

Антрацит

Водостійка

8719514417533



Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду

Цей вуличний світильник на підставці Philips Utrecht антрацитового кольору має елегантний дизайн і виготовлений із нержавіючої сталі. Він створює розсіяну підсвітку у вашому саду та оживляє зони для відпочинку в компанії друзів.

Простота у користуванні

- Лампа не постачається в комплекті

Прикрасьте свій сад

- Вибирайте для зовнішніх світильників на підставці

Преміальна якість

- Високоякісна нержавіюча сталь і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості

Створено для використання на відкритому повітрі

- IP44 – захист від впливу погоди

Найважливіше

Лампа не постачається в комплекті

Цей світильник постачається без лампи, що дає змогу вибрати світловий потік, який найкраще підходить для приміщення та вашого особистого смаку. Вибір світлодіодної лампи Philips забезпечить високоякісний світловий потік і тривалий термін використання.

Вибирайте для зовнішніх світильників на підставці

Використовуйте максимум переваг свого подвір'я за допомогою цього світильника на підставці, який ідеально підійде для освітлення саду, краю тераси або для спрямованого освітлення під'їзних шляхів і доріжок.

Високоякісна нержавіюча сталь і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості

Цей світильник Philips розроблено спеціально для подвір'їв. Він зносостійкий і довговічний, тому освітлюватиме ваш сад ніч за нічю. Світильник виготовлено з нержавіючої сталі та синтетичних матеріалів із найвищими характеристиками якості.

IP44 – захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та брызг води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Метал

Надійність

- Номінальний термін служби: 0

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Кріплення click!FIX: Так
- Датчик освітленості: Ні
- Визначені світлові промені: Ні
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- FFP — пакування без незручностей: Ні
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Ні
- Датчик руху та освітленості: Ні
- Датчик руху: Ні
- Ідеально підходить для створення відповідної атмосфери: Ні
- Ідеально підходить для освітлення доріжок: Ні
- Портативний: Ні
- Адаптер живлення в комплекті: Ні
- Захисна втулка в комплекті: Ні
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні
- Стійкий, високоякісний матеріал: Так
- Обертається вільно в усіх напрямках: Ні
- Сонячна енергія: Ні
- Рефлектор нахиляється (догори-донизу): No
- Заряджання від USB: Ні
- Тепле біле світло: Ні
- Центральний елемент: Ні
- Центральний елемент: Ні
- Тип штекера: No plug

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): >60
- Колірна температура: 2700 K

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Світильники на підставці / світильники для доріжок
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,48 kg
- Загальна висота: 450 mm
- Загальна довжина: 120 mm
- Загальна ширина: 120 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 0
- Колір світла: 2700
- Патрон/цоколь: E27
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Змінне джерело світла: Так



Дата виходу: 2025-08-13
Версія: 0.406

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com