

# PHILIPS

Настінний світильник  
Python на 6 Вт

Світильники для  
зовнішнього освітлення

4000К

Антрацит

Водостійка

8719514417618



## Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду

Настінний світильник Philips Python антрацитового кольору надасть вашій стіні сучасного вигляду. Він освітлює та підсвічує вхід розсіяним холодним білим світлом.

### Сталі світлові рішення

- Довгий строк служби – до 25 000 годин

### Вдосконалене світлодіодне освітлення

- 5 років гарантії на світлодіодну систему
- Високоякісне світлодіодне світло

### Преміальна якість

- Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості

### Створено для використання на відкритому повітрі

- IP44 – захист від впливу погоди

### Особливі характеристики

- Інтегрований датчик руху та «3 вечора й до світанку»

8719514417618

**Високоякісний освітлювальний прилад**

- Холодне біле світло (4000 К)

# Найважливіше

**Довгий строк служби – до 25 000 годин**



Надійна високоякісна світлодіодна лампа, яка працюватиме до 25 000 годин. Ви можете бути спокійні, знаючи, що вам роками не доведеться турбуватися про технічне обслуговування, насолоджуючись ідеальним садовим освітленням щовечора.

**5 років гарантії на світлодіодну систему**



На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цей світильник, Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему (світлодіодний модуль і драйвер).

**Високоякісне світлодіодне світло**



У цих світлодіодних світильниках використовується унікальна технологія, розроблена Philips. Вони вмикаються миттєво та забезпечують оптимальний світловий потік, який підкреслює живі кольори у вашому саду.

**Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості**



Ця лампа Philips розроблена спеціально для подвір'їв. Вона зносостійка й довговічна, тому освітлюватиме ваш сад ніч за нічю. Лампу виготовлено з високоякісного литого алюмінію та синтетичних матеріалів із найвищими характеристиками якості.

**IP44 – захист від впливу погоди**



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.

**Інтегрований датчик руху та «3 вечора й до світанку»**



Завдяки вбудованому датчику руху ці світильники автоматично зустрічають вас, коли ви повертаєтесь додому після настання темряви, або вмикаються, коли приходять гості. Унікальна функція «3 вечора й до світанку» автоматично вмикає світло, коли надворі темніє – ідеально підходить для довгих літніх вечорів або для забезпечення вашої безпеки.

**Холодне біле світло (4000 К)**

Чи знаєте ви, що різні відтінки білого світла визначаються різними кольорними температурами, вимірними в градусах Кельвіна (К)? Лампи з нижчими кольорними температурами створюють тепле, затишне біле світло, тоді світильники з вищими кольорними температурами випромінюють холодне, бадьоріше біле світло. Цей світильник

забезпечує холодне біле світло з кольорною температурою 4000 К.

## Характеристики

### Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Метал

### Надійність

- Номінальний термін служби: 25 000

### Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

### Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Кріплення click!FIX: Так
- Датчик освітленості: Ні
- Визначені світлові промені: Ні
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- FFP — пакування без незручностей: Ні
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху та освітленості: Ні
- Датчик руху: Ні
- Ідеально підходить для створення відповідної атмосфери: Ні
- Ідеально підходить для освітлення доріжок: Ні
- Портативний: Ні
- Адаптер живлення в комплекті: Ні
- Захисна втулка в комплекті: Ні
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні
- Стійкий, високоякісний матеріал: Так
- Обертається вільно в усіх напрямках: Ні
- Сонячна енергія: Ні
- Рефлектор нахилиється (догори-донизу): No
- Заряджання від USB: Ні
- Тепле біле світло: Ні
- Центральний елемент: Ні
- Центральний елемент: Ні
- Тип штекера: No plug

### Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

### Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 К

### Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

### Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,42 kg
- Загальна висота: 215 mm
- Загальна довжина: 171 mm
- Загальна ширина: 84 mm

### Обслуговування

- Гарантія: 5 років

### Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 500
- Колір світла: 4000
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: E
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція
- Змінне джерело світла: Так

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514417618
- Вага нетто: 0,42 kg
- Вага брутто: 0,51 kg
- Висота: 23 cm
- Довжина: 9,5 cm
- Ширина: 18 cm



Дата виходу: 2025-08-30  
Версія: 0.378

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)