

PHILIPS

Настінний світильник
Splay на 12 Вт

Світильники для
зовнішнього освітлення

4000К

Антрацит

Водостійка

8719514417694



Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду

Настінний світильник Philips Splay антрацитового кольору надасть вашій стіні сучасного вигляду. Він освітлює та підсвічує вхід розсіяним холодним білим світлом.

Сталі світлові рішення

- Довгий строк служби – до 25 000 годин

Прикрасьте свій сад

- Сучасне вуличне освітлення

Вдосконалене світлодіодне освітлення

- 5 років гарантії на світлодіодну систему

Преміальна якість

- Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості

Створено для використання на відкритому повітрі

- IP44 – захист від впливу погоди

Особливі характеристики

- Потужне світло

8719514417694

Високоякісний освітлювальний прилад

- Холодне біле світло (4000 К)

Найважливіше

Довгий строк служби – до 25 000 годин



Надійна високоякісна світлодіодна лампа, яка працюватиме до 25 000 годин. Ви можете бути спокійні, знаючи, що вам роками не доведеться турбуватися про технічне обслуговування, насолоджуючись ідеальним садовим освітленням щовечора.

Сучасне вуличне освітлення

Вражаюче, сміливе й мінімалістичне вуличне освітлення від Philips. Елегантний сучасний стиль зовнішнього освітлення від Philips – це ідеальний спосіб прикрасити світлом сади, доріжки та подвір'я.

5 років гарантії на світлодіодну систему



На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цей світильник, Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему (світлодіодний модуль і драйвер).

Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості



Ця лампа Philips розроблена спеціально для подвір'їв. Вона зносостійка й довговічна, тому освітлюватиме ваш сад ніч за нічю. Лампу виготовлено з високоякісного литого алюмінію та синтетичних матеріалів із найвищими характеристиками якості.

IP44 – захист від впливу погоди




Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.

Потужне світло

Цей вуличний світильник Philips забезпечує потужне світло. Яскраве джерело світла для освітлення вашого саду або тераси.

Холодне біле світло (4000 К)



Чи знаєте ви, що різні відтінки білого світла визначаються різними кольірними температурами, виміряними в градусах Кельвіна (K)? Лампи з нижчими кольірними температурами створюють тепле, затишне біле світло, тоді світильники з вищими кольірними температурами випромінюють холодне, бадьоріше біле світло. Цей світильник забезпечує холодне біле світло з кольірною температурою 4000 K.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Метал

Надійність

- Номінальний термін служби: 25 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Кріплення click!FIX: Так
- Датчик освітленості: Ні
- Визначені світлові промені: Ні
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- FFP — пакування без незручностей: Ні
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху та освітленості: Ні
- Датчик руху: Ні
- Ідеально підходить для створення відповідної атмосфери: Ні
- Ідеально підходить для освітлення доріжок: Ні
- Портативний: Ні
- Адаптер живлення в комплекті: Ні
- Захисна втулка в комплекті: Ні
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні
- Стійкий, високоякісний матеріал: Так
- Обертається вільно в усіх напрямках: Ні
- Сонячна енергія: Ні
- Рефлектор нахиляється (догори-донизу): No
- Заряджання від USB: Ні
- Центральний елемент: Ні
- Центральний елемент: Ні
- Тип штекера: No plug

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

Споживання енергії

- Живлення: 12

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,6 kg
- Загальна висота: 240 mm
- Загальна довжина: 80 mm
- Загальна ширина: 160 mm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1200
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Холодне біле світло
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: E
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Змінне джерело світла: Ні

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514417694
- Вага нетто: 0,6 kg
- Вага брутто: 0,68 kg
- Висота: 30 cm
- Довжина: 10 cm
- Ширина: 12 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.368

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com