

PHILIPS

Стельова лампа
Doris на 6 Вт

Світильники для
зовнішнього освітлення


4000K

Нікель

Водостійка



8719514417854



Створіть свій стиль за допомогою світла

Philips Doris із нікелю додасть сучасного вигляду вашому простору назовні. Стильне освітлення забезпечує високоякісне холодне біле світло вашому входу.

Сталі світлові рішення

- Довгий строк служби — до 15 000 годин

Вдосконалене світлодіодне освітлення

- Високоякісне світлодіодне світло

Преміальна якість

- Високоякісний матеріал

Створено для використання на відкритому повітрі

- IP54 — захист від впливу погоди

Високоякісний освітлювальний прилад

- Холодне біле світло (4000 K)

Найважливіше

Довгий строк служби — до 15 000 годин



Надійне високоякісне світлодіодне світло триває до 15 000 годин. Ви можете бути спокійні, знаючи, що вам роками не доведеться турбуватися про технічне обслуговування, насолоджуючись ідеальним садовим освітленням щовечора.

Високоякісне світлодіодне світло



У цих світлодіодних світильниках використовується унікальна технологія, розроблена Philips. Вони вмикаються миттєво та забезпечують оптимальний світловий потік, який підкреслює живі кольори у вашому саду.

Високоякісний матеріал




Зовнішній світильник Philips виготовлено з високоякісних матеріалів із чудовим оздобленням. Це тривкий і довговічний продукт, стійкий до корозії та плям за будь-яких погодних умов

IP54 — захист від впливу погоди

Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP54 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для звичайного використання на відкритому повітрі.

Холодне біле світло (4000 K)



Чи знаєте ви, що різні відтінки білого світла визначаються різними кольорними температурами, виміряними в градусах Кельвіна (K)? Лампи з нижчими кольорними температурами створюють тепле, затишне біле світло, тоді світильники з вищими кольорними температурами випромінюють холодне, бадьоріше біле світло. Цей світильник забезпечує холодне біле світло з колірною температурою 4000 K.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Нікель
- Матеріал: Метал, Пластик

Надійність

- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Кріплення click!FIX: Так
- сумісний з усіма регуляторами яскравості: Ні
- Датчик освітленості: Ні
- Визначені світлові промені: Так
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- FFP — пакування без незручностей: Ні
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху та освітленості: Ні
- Датчик руху: Ні
- Портативний: Ні
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні
- Обертається вільно в усіх напрямках: Ні
- Сонячна енергія: Ні
- Рефлектор нахиляється (догори-донизу): No
- Заряджання від USB: Ні
- Тепле біле світло: Ні
- Центральний елемент: Ні
- Тип штекера: No plug

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 К

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- EyeComfort: Так
- Додаткові функції: Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,26 kg
- Загальна висота: 70 mm
- Загальна довжина: 220 mm
- Загальна ширина: 220 mm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 640
- Колір світла: 4000
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: E
- Клас захисту IP: IP54
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Змінне джерело світла: Ні

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC — виріб: 8719514417854
- Вага нетто: 0,26 kg
- Вага брутто: 0,53 kg
- Висота: 28 cm
- Довжина: 9 cm
- Ширина: 28 cm



Дата виходу: 2025-08-30
Версія: 0.285

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com