

PHILIPS

Настільний світильник Amber

Настільні лампи

4000K

Білий

Можливість регулювання
яскравості



8719514420373



Комфортне й приємне для очей світлодіодне світло

Завдяки надійній конструкції та оптимальній потужності світлодіодна настільна лампа Philips Performance – це ідеальний світильник, що додасть якості та яскравості будь-якому домашньому простору. Комфортне світло, яке приємне для очей.

Найвища якість

- EyeComfort – легке світло, комфортне для очей

Керування

- Поступове зменшення яскравості

Найважливіше

EyeComfort

Неякісне світло може втомлювати очі. А оскільки багато хто з нас проводить тривалий час у приміщенні, правильне освітлення оселі наразі важливе як ніколи. Наші вироби відповідають суворим критеріям тестування, зокрема щодо мерехтіння, строб, відблисків, передавання кольору та ефектів

затемнення. Тому ми можемо гарантувати, що вони відповідають вимогам EyeComfort. Світлодіодні лампи Philips не лише забезпечують комфортне освітлення, але й підтримують свої характеристики протягом усього терміну служби, забезпечуючи стабільну якість світла, потужність і колір протягом понад

десяти років. Перейдіть на світло, комфортне для ваших очей, і вони будуть вам вдячні.

Поступове зменшення яскравості

Виберіть один із різних рівнів затемнення, щоб створити відповідний настрій на цей момент.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Метал, Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 15 000

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80

Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Домашній офіс
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настільні лампи
- EyeComfort: Так
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості

Інші характеристики

- Струм у лампі: 1000 mA
- Ефективність: 24 lm/W

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,33 kg
- Висота: 24,5 cm
- Довжина: 29,2 cm
- Ширина: 3,9 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Строк служби до: 15 000 година (-н)
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 120
- Колір світла: 4000
- Електромережа: 5 В
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ступінчасте регулювання світла — не використовувати з регулятором яскравості
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Потужність лампи у комплекті: 5
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас III

8719514420373

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514420373
- Вага нетто: 0,33 kg
- Вага брутто: 0,39 kg
- Висота: 28,3 cm
- Довжина: 6,8 cm
- Ширина: 10,3 cm
- Номер матеріалу (12NC): 929003194507



Дата виходу: 2024-07-25
Версія: 0.423

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com