

PHILIPS


Стельовий світильник
Ozziet, 22 Вт

Стельові світильники

4000К

Білий

Можливість регулювання
яскравості



8719514432024



Один світильник. Дві світлові зони. Три режими.

Завдяки цьому сучасному елегантному тонкому білому дизайну світильник має гарний вигляд як увімкненим, так і вимкненим. Чіткі округлі лінії основного джерела світла підкреслюються продуманим лінійним світлом по краях. Поєднайте два джерела світла й створіть 3 унікальні налаштування освітлення. Основний стельовий світильник має прохолодний потік 4000k, а лінійний акцентний світильник забезпечує теплий потік 2700k. Світильник доступний у 3 розмірах, тому ідеально впишеться в будь-яку кімнату вашого будинку. Зручна функція пам'яті допоможе вам використати ваші останні налаштування. Отже, якщо вам подобається виразний білий дизайн із багатьма функціями, Ozziet — ідеальний стельовий світильник для вас.

Розроблено спеціально для вашої вітальні та спальні

- Ідеальне рішення для відпочинку та спілкування

Підберіть для свого інтер'єру

- Надзвичайно вишуканий дизайн

Зручність у використанні

- Запам'ятайте улюблений режим для легкого вибору
- Просте встановлення

Ефект освітлення

- Двобічне освітлення

Найважливіше

Ідеальне рішення для відпочинку та спілкування

Вітальня – серце будь-якої оселі. Місце, де сім'я збирається, щоб відпочити, а гості – щоб поспілкуватися. Освітлення для вашої вітальні та спальні має бути багатофункціональним і легко змінюватися залежно від ваших потреб протягом дня. Завдяки ретельному розміщенню джерел освітлення та правильній композиції їх рівнів оселя здається просторішою й у ній створюється тепла та привітна атмосфера.

Надзвичайно вишуканий дизайн

Вишуканий дизайн, який ідеально підходить для приміщень із низькою стелею, який розташовується врівень з поверхнею.

Запам'ятайте улюблений режим для легкого вибору

Незалежно від того, віддаєте ви перевагу теплій підсвітці для затишних вечорів чи яскравому білому світлу для зосередженості, система запам'ятовує ваші улюблені режими для легкого вибору.

Просте встановлення

Жодних клопотів з установленням. Просто закріпіть або надійно повісьте на стіну чи стелю та підключіть і все – світильник можна вмикати.

Двобарвне освітлення

Змінити атмосферу в кімнаті ще ніколи не було так просто. Двобарвне світлодіодне стельове освітлення SceneSwitch від Philips дозволяє створювати настрої за допомогою трьох унікальних налаштувань. Поєднання основного та лінійного краєвого світла дає вам варіанти, які ідеально підходять для зустрічей, зосередження та затишних моментів. Не потрібен регулятор яскравості чи додаткове встановлення – все, що вам потрібно, це наявний перемикач.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Можливість регулювання яскравості: Так

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Номінальний термін служби: 20 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 2
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 113

Різне

- Розроблено спеціально для: Кухня, Спальня, Їдальня, Гараж, Вітальня, Офіс
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- Комфорт для очей: Так
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості

Інші характеристики

- Струм у лампі: 185 mA

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 1 kg
- Загальна висота: 45 mm
- Загальна довжина: 400 mm
- Загальна ширина: 400 mm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Діаметр: 400 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 2500
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Холодне біле світло
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Клас захисту IP: IP20 | Захищено від потрапляння пальців
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514432024
- Вага нетто: 1 kg
- Вага брутто: 1,44 kg
- Висота: 42,5 cm
- Довжина: 5,4 cm
- Ширина: 42,5 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.272

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com