

PHILIPS

Стельовий/настінний
точковий світильник Star,
2 шт.

Стельові / настінні точкові
світильники

2700K

Чорний

Можливість регулювання
яскравості; ClickFix



8719514435391



Підкресліть стиль вашої ДОМІВКИ СВІТЛОМ

Ця світлодіодна точкова лампа Philips myLiving Star із хромованим тримачем і чорним напilenням на корпусі вирізняється елегантністю, що не підвладна часу. Зі світлодіодними точковими світильниками Philips із регулюванням яскравості ви можете плавно змінити яскравість до потрібного рівня — від яскравого функціонального світла для повсякденних задач до м'якого світла для розслаблення та відпочинку.

Сталі світлові рішення

- Сумісний з усіма вбудованими регуляторами яскравості
- Високоякісна світлодіодна лампа

Вдосконалене світлодіодне освітлення

- Тепле біле світло

Особливі характеристики

- Регульований точковий рефлектор

Освітлення для зручності та безтурботного використання

- Строк служби лампи до 30 років
- 5 років гарантії для безтурботного використання

Найважливіше

Сумісний з усіма вбудованими регуляторами яскравості



Регулюйте яскравість цього світильника Philips за допомогою вбудованого регулятора яскравості (не входить до комплекту), щоб створити настрій у кімнаті, підкреслити якусь особливість вашої оселі тощо.

Тепле біле світло



У цьому світильнику використовується найсучасніша технологія освітлення від Philips з новими надсучасними потужними світлодіодами з теплим білим світлом, які забезпечують підсвітку з температурою кольору 2700 Кельвінів.

Строк служби до 30 років

Світлодіодні світильники працюють довше, отже вам не треба часто турбуватися про заміну джерела світла. Це не тільки значно зменшує кількість відходів, а й заощаджує ваші гроші у довгостроковій перспективі.

5 років гарантії

Усі наші точкові світильники виготовляються з розрахунком на тривалу службу. Вони постачаються з 5-річною гарантією, отже ви гарантовано зможете насолоджуватися високоякісним освітленням кожного дня рік за роком.

Високоякісна світлодіодна лампа



Цю лампу створено з використанням світлодіодної технології, розробленої Philips. Вона миттєво вмикається, забезпечує оптимальний світловий потік і створює живі кольори у вашому домі.

Регульований точковий рефлектор



Спрямуйте світло, куди забажаєте, просто регулюючи, обертаючи або нахилиючи точковий рефлектор лампи.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Метал

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 30 000
- Номінальний термін служби: 30 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Ні
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Кріплення click!FIX: Так
- Датчик освітленості: Ні
- Визначені світлові промені: Ні
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- FFP — пакування без незручностей: Ні
- Повністю захищений від негоди: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху та освітленості: Ні
- Датчик руху: Ні
- Ідеально підходить для створення відповідної атмосфери: Так
- Ідеально підходить для освітлення доріжок: Так
- Портативний: Ні
- Захисна втулка в комплекті: Ні
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні
- Стійкий, високоякісний матеріал: Так
- Обертається вільно в усіх напрямках: Так
- Сонячна енергія: Ні
- Рефлектор нахилиється (догори-донизу): Manual
- Заряджання від USB: Ні
- Центральний елемент: Ні
- Центральний елемент: Ні
- Тип штекера: No plug

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 45
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 110

Різне

- Розроблено спеціально для: Кухня, Спальня, Їдальня, Вітальня, Офіс, Зала
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові / настінні точкові світильники
- Комфорт для очей: Так
- Додаткові функції: ClickFix, Можливість регулювання яскравості

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,5 kg
- Довжина кабелю: 460
- Загальна висота: 82 mm
- Загальна довжина: 198 mm
- Загальна ширина: 60 mm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1000
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Тепле біле світло
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Так
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Потужність лампи у комплекті: 9
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Змінне джерело світла: Так
- Кількість джерел світла: 2

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514435391
- Вага нетто: 0,5 kg
- Вага брутто: 0,61 kg
- Висота: 21,7 cm
- Довжина: 7,2 cm
- Ширина: 9,2 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.271

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com