

PHILIPS

Стельовий/настінний
точковий світильник Star,
2 шт.

Стельові / настінні точкові
світильники

2700K

Чорний

Можливість регулювання
яскравості; ClickFix



8719514435391



Підкресліть стиль вашої ДОМІВКИ СВІТЛОМ

Ця світлодіодна точкова лампа Philips myLiving Star із хромованим тримачем і чорним напilenням на корпусі вирізняється елегантністю, що не підвладна часу. Зі світлодіодними точковими світильниками Philips із регулюванням яскравості ви можете плавно змінити яскравість до потрібного рівня — від яскравого функціонального світла для повсякденних задач до м'якого світла для розслаблення та відпочинку.

Сталі світлові рішення

- Сумісний з усіма вбудованими регуляторами яскравості
- Високоякісна світлодіодна лампа

Вдосконалене світлодіодне освітлення

- Тепле біле світло

Особливі характеристики

- Регульований точковий рефлектор

Освітлення для зручності та безтурботного використання

- Строк служби лампи до 30 років
- 5 років гарантії для безтурботного використання

Найважливіше

Сумісний з усіма вбудованими регуляторами яскравості



Регулюйте яскравість цього світильника Philips за допомогою вбудованого регулятора яскравості (не входить до комплекту), щоб створити настрій у кімнаті, підкреслити якусь особливість вашої оселі тощо.

Високоякісна світлодіодна лампа



Цю лампу створено з використанням світлодіодної технології, розробленої Philips. Вона миттєво вмикається, забезпечує оптимальний світловий потік і створює живі кольори у вашому домі.

Тепле біле світло



У цьому світильнику використовується найсучасніша технологія освітлення від Philips з новими надсучасними потужними світлодіодами з теплим білим світлом, які забезпечують підсвітку з температурою кольору 2700 Кельвінів.

Регульований точковий рефлектор



Спрямувайте світло, куди забажаєте, просто регулюючи, обертаючи або нахилиючи точковий рефлектор лампи.

Строк служби до 30 років

Світлодіодні світильники працюють довше, отже вам не треба часто турбуватися про заміну джерела світла. Це не тільки значно зменшує кількість відходів, а й заощаджує ваші гроші у довгостроковій перспективі.

5 років гарантії

Усі наші точкові світильники виготовляються з розрахунком на тривалу службу. Вони постачаються з 5-річною гарантією, отже ви гарантовано зможете насолоджуватися високоякісним освітленням кожного дня рік за роком.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Метал

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 30 000
- Номінальний термін служби: 30 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Ні
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Кріплення click!FIX: Так
- Датчик освітленості: Ні
- Визначені світлові промені: Ні
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- FFP — пакування без незручностей: Ні
- Повністю захищений від негоди: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху та освітленості: Ні
- Датчик руху: Ні
- Ідеально підходить для створення відповідної атмосфери: Так
- Ідеально підходить для освітлення доріжок: Так
- Портативний: Ні
- Захисна втулка в комплекті: Ні
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні
- Стійкий, високоякісний матеріал: Так
- Обертається вільно в усіх напрямках: Так
- Сонячна енергія: Ні
- Рефлектор нахилиється (догори-донизу): Manual
- Зарядження від USB: Ні
- Центральний елемент: Ні
- Центральний елемент: Ні
- Тип штекера: No plug

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 45
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 110

Різне

- Розроблено спеціально для: Кухня, Спальня, Їдальня, Вітальня, Офіс, Зала
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові / настінні точкові світильники
- Комфорт для очей: Так
- Додаткові функції: ClickFix, Можливість регулювання яскравості

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,5 kg
- Довжина кабелю: 460
- Загальна висота: 82 mm
- Загальна довжина: 198 mm
- Загальна ширина: 60 mm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1000
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Тепле біле світло
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Так
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Потужність лампи у комплекті: 9
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Змінне джерело світла: Так
- Кількість джерел світла: 2

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable
- Сумісні операційні системи: Не застосовується

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514435391
- Вага нетто: 0,5 kg
- Вага брутто: 0,61 kg
- Висота: 21,7 cm
- Довжина: 7,2 cm
- Ширина: 9,2 cm



Дата виходу: 2026-07-04
Версія: 0.271

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com