

# PHILIPS

Настільний  
світильник Bucket

Настільні лампи

3000/4000/5700K

Білий

Можливість регулювання  
яскравості

8719514443792



## Комфортне й приємне для очей світлодіодне світло

Завдяки надійній конструкції та оптимальній потужності світлодіодна настільна лампа Philips Performance – це ідеальний світильник, що додасть якості та яскравості будь-якому домашньому простору. Комфортне світло, яке приємне для очей.

### Найвища якість

- EyeComfort – легке світло, комфортне для очей

# Найважливіше

## EyeComfort

Неякісне світло може втомлювати очі. А оскільки багато хто з нас проводить тривалий час у приміщенні, правильне освітлення оселі наразі важливе як ніколи. Наші вироби відповідають суворим критеріям тестування, зокрема

щодо мерехтіння, строб, відблисків, передавання кольору та ефектів затемнення. Тому ми можемо гарантувати, що вони відповідають вимогам EyeComfort. Світлодіодні лампи Philips не лише забезпечують комфортне освітлення, але й

підтримують свої характеристики протягом усього терміну служби, забезпечуючи стабільну якість світла, потужність і колір протягом понад десяти років. Перейдіть на світло, комфортне для ваших очей, і вони будуть вам вдячні.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Прямокутник

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Пластик

## Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 рік
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

## Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 90
- Колірна температура: 2700–4000–6500 K
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 2
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 28

## Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Офіс
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настільні лампи
- Комфорт для очей: Так
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості

## Інші характеристики

- Струм у лампі: 1400 mA

## Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,5 kg
- Загальна висота: 340 mm
- Загальна довжина: 315 mm
- Загальна ширина: 110 mm

## Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

### Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 200
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Біле світло з регулюванням
- Електромережа: 5 В
- Тип батарейок: INR18650
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Так
- Потужність лампи у комплекті: 7
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас III – безпечна наднизька напруга

### Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

### Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514443792
- Вага нетто: 0,5 kg
- Вага брутто: 0,65 kg
- Висота: 34,5 cm
- Довжина: 11,5 cm
- Ширина: 18 cm



Дата виходу: 2026-05-30  
Версія: 0.423

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)