

# PHILIPS

Вбудований точковий  
світильник Diamond Cut на  
3,5 Вт, 95 мм

Вбудовані світильники

4000К

Білий

8719514453166



## Найкраще освітлення і СТИЛЬ

Цей світлодіодний світильник Philips має чудовий вигляд як у ввімкненому, так і у вимкненому стані. Він ідеально пасуватиме до інтер'єру вашого дому та випромінюватиме приємне для очей світло.

### Зручність у використанні

- Можна без зусиль розмістити де завгодно у вашій оселі без додаткових проводів.

### Безпека

- Відсутність шкідливого ультрафіолетового випромінювання

### Матеріал і оздоблення

- Високоякісне металеве покриття


# Найважливіше

## Просте встановлення Відсутність шкідливого

### ультрафіолетового випромінювання

Завдяки особливій конструкції виріб усуває будь-яке потенційно шкідливе ультрафіолетове випромінювання.

## Високоякісне металеве покриття



Приємне металеве покриття з міцного матеріалу

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Круглий

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Пластик

## Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 25 рік
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 25 000

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

## Характеристики світла

- Кут розсіювання променя: 110 °
- Стабільність кольору: 5 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: <2

## Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс
- Стиль: Сучасний
- Тип: Вбудовані світильники
- EyeComfort: Так

## Інші характеристики

- Струм у лампі: 36 mA
- Ефективність: 90 lm/W

## Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.45

## Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,083 kg
- Висота: 4,95 cm
- Довжина: 9,5 cm
- Глибина «утоплення»: 2 mm
- Ширина: 9,5 cm

## Обслуговування

- Гарантія: 1 рік

#### Технічні характеристики

- Діаметр: 95 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 315
- Колір світла: 4000
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Потужність лампи у комплекті: 3.5

- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II

#### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514453166
- Вага нетто: 0,08 kg
- Вага брутто: 0,11 kg
- Висота: 10,8 cm
- Довжина: 5,6 cm
- Ширина: 10,8 cm



Дата виходу: 2025-06-16  
Версія: 0.234

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.