

# PHILIPS

Стельовий/настінний  
точковий світильник  
Limballi

Стельові / настінні точкові  
світильники

Лампа не постачається

Чорний

ClickFix



8719514465213



## Акцент на стилі

Установіть цей практичний точковий світильник Philips у своєму домі. Виберіть свою світлодіодну лампу Philips GU10, яка підійде до вашого стилю та забезпечить високоякісне освітлення протягом тривалого терміну служби.

### Special characteristics

- Adjustable spot head

### Superior design for an optimal light effect

- Long lasting, high quality material

# Найважливіше

## Adjustable spot head



Direct the light where you want it most by simply adjusting, rotating or tilting the spot head of the lamp.

## High quality material

This spot light is made of long lasting, high quality materials with superior finishing. This ensures a solid and durable product which will enhance and light up your home for many years to come.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Метал

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Кріплення click!FIX: Так

## Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Кухня, Домашній офіс, Коридор
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові / настінні точкові світильники
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: ClickFix

## Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,15 kg
- Висота: 13 cm
- Довжина: 8 cm
- Ширина: 8 cm

## Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

## Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: -
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Патрон/цоколь: GU10
- Потужність лампи у комплекті: 50W
- Максимальна потужність лампи на заміну: 50 W
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I
- Кількість джерел світла: 1

## Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514465213
- Вага нетто: 0,15 kg
- Вага брутто: 0,2 kg
- Висота: 9 cm
- Довжина: 9 cm
- Ширина: 10,5 cm



Дата виходу: 2025-03-14  
Версія: 0.293

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)