

PHILIPS

Стельовий/настінний
точковий світильник
Limballi, 4 шт.

Стельові / настінні точкові
світильники

Лампа не постачається

Чорний

ClickFix



8719514465275



Акцент на стилі

Установіть цей практичний точковий світильник Philips у своєму домі. Виберіть свою світлодіодну лампу Philips GU10, яка підійде до вашого стилю та забезпечить високоякісне освітлення протягом тривалого терміну служби.

Особливі характеристики

- Регульований точковий рефлектор

Довершена конструкція для оптимального освітлення

- Тривалий термін використання, високоякісний матеріал

Найважливіше

Регульований точковий рефлектор



Спрямуйте світло, куди забажаєте, просто регулюючи, обертаючи або нахилиючи точковий рефлектор лампи.

Високоякісний матеріал

Цей точковий світильник виготовлено із високоякісних матеріалів з якісною обробкою поверхні, він розрахований на тривалий строк служби. Це надійний виріб, який покращуватиме атмосферу вашої домівки протягом тривалого періоду.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Метал

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Кріплення click!FIX: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так

Різне

- Розроблено спеціально для: Кухня, Спальня, Їдальня, Вітальня, Офіс, Зала
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові / настінні точкові світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: ClickFix

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,51 kg
- Загальна висота: 130 mm
- Загальна довжина: 694 mm
- Загальна ширина: 80 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: -
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Патрон/цоколь: GU10
- Потужність лампи у комплекті: 50W
- Максимальна потужність лампи на заміну: 50
- Клас захисту IP: IP20 | Захищено від потрапляння пальців
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Кількість джерел світла: 4

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

8719514465275

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – вироб: 8719514465275
- Вага нетто: 0,51 kg
- Вага брутто: 0,66 kg

- Висота: 70 cm
- Довжина: 9 cm
- Ширина: 10 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.312

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com