

PHILIPS

Стельовий/настінний
точковий світильник
Meranti, 3 шт.

Стельові / настінні точкові
світильники

Лампа не постачається

Чорний

ClickFix



8719514465411



Акцент на стилі

Установіть цей практичний точковий світильник Philips у своєму домі. Виберіть свою світлодіодну лампу Philips GU10, яка підійде до вашого стилю та забезпечить високоякісне освітлення протягом тривалого терміну служби.

Special characteristics

- Adjustable spot head

Superior design for an optimal light effect

- Long lasting, high quality material

Найважливіше

Adjustable spot head



Direct the light where you want it most by simply adjusting, rotating or tilting the spot head of the lamp.

High quality material

This spot light is made of long lasting, high quality materials with superior finishing. This ensures a solid and durable product which will enhance and light up your home for many years to come.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Метал

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Кріплення click!FIX: Так

Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс, Коридор
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові / настінні точкові світильники
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: ClickFix

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,5 kg
- Висота: 15,5 cm
- Довжина: 47,4 cm
- Ширина: 8 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: -
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Патрон/цоколь: GU10
- Потужність лампи у комплекті: 35W
- Максимальна потужність лампи на заміну: 35 W
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I
- Кількість джерел світла: 3

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514465411
- Вага нетто: 0,5 kg
- Вага брутто: 0,63 kg
- Висота: 52 cm
- Довжина: 12 cm
- Ширина: 14 cm



Дата виходу: 2025-03-14
Версія: 0.311

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com