

PHILIPS

Настінний світильник
Tyla на 9 Вт

Світильники для
зовнішнього освітлення

2700K

Антрацит

Датчик; водостійкий



8719514476837



Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду під час прогулянки чи відпочинку

Світлодіодний настінний світильник Philips Tyla для зовнішнього освітлення вирізняється міцним сіро-антрацитовим корпусом із литого алюмінію й затишним освітленням. Він створює привабливу атмосферу з теплим білим світлом, коли нікого немає поблизу, і автоматично становиться яскравіше в присутності людей.

Сталі світлові рішення

- Довгий строк служби – до 25 000 годин

Вдосконалене світлодіодне освітлення

- 5 років гарантії на світлодіодну систему
- Високоякісне світлодіодне світло

Преміальна якість

- Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості

8719514476837

Створено для використання на відкритому повітрі

- IP44 – захист від впливу погоди

Особливі характеристики

- Лампа з двома варіантами яскравості
- Інтегрований датчик руху та «З вечора й до світанку»

Високоякісний освітлювальний прилад

- Тепле біле світло (2700 K)

Найважливіше

Довгий строк служби – до 25 000 годин



Надійна високоякісна світлодіодна лампа, яка працюватиме до 25 000 годин. Ви можете бути спокійні, знаючи, що вам роками не доведеться турбуватися про технічне обслуговування, насолоджуючись ідеальним садовим освітленням щовечора.

5 років гарантії на світлодіодну систему



На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цей світильник, Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему (світлодіодний модуль і драйвер).

Високоякісне світлодіодне світло



У цих світлодіодних світильниках використовується унікальна технологія, розроблена Philips. Вони вмикаються миттєво та забезпечують оптимальний світловий потік, який підкреслює живі кольори у вашому саду.

Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості



Ця лампа Philips розроблена спеціально для підвір'їв. Вона зносостійка й довговічна, тому освітлюватиме ваш сад ніч за ніччю. Лампу виготовлено з високоякісного литого алюмінію та синтетичних матеріалів із найвищими характеристиками якості.

IP44 – захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.


Лампа з двома варіантами яскравості

Створіть гнучку та привабливу атмосферу за допомогою функції двох варіантів яскравості. Світло тьмяніє, коли ви не використовуєте світильник, і автоматично яскравішає, коли в ньому присутні люди, забезпечуючи потрібний рівень освітлення, коли вам це потрібно.

Інтегрований датчик руху та «3 вечора й до світанку»

Завдяки вбудованому датчику руху ці світильники автоматично зустрічають вас, коли ви повертаєтеся додому після настання темряви, або вмикаються,

коли приходять гості. Унікальна функція «3 вечора й до світанку» автоматично вмикає світло, коли надворі темніє – ідеально підходить для довгих літніх вечорів або для забезпечення вашої безпеки.

Тепле біле світло (2700 K)

Чи знаєте ви, що різні відтінки білого світла визначаються різними кольорними температурами, виміряними в градусах Кельвіна (K)? Лампи з нижчими кольорними температурами створюють тепле, затишне біле світло, тоді світильники з вищими кольорними температурами випромінюють холодне, бадьоріше біле світло. Цей світильник забезпечує тепле, розслаблююче світло з кольорною температурою 2700 K.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Метал

Надійність

- Номінальний термін служби: 25 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Датчик освітленості: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху: Так
- Сонячна енергія: Ні
- Центральний елемент: Ні

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Датчик, Водостійкість

Споживання енергії

- Живлення: 9

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,682 kg
- Загальна висота: 188 mm
- Загальна довжина: 184 mm
- Загальна ширина: 158 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 820
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Тепле біле світло
- Електромережа: 220–240
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Змінне джерело світла: Ні

Лампа

- Можливе оновлення прогн. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable
- Сумісні операційні системи: Не застосовується

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514476837
- Вага нетто: 0,68 kg
- Вага брутто: 1,03 kg
- Висота: 20 cm
- Довжина: 17,5 cm
- Ширина: 21,5 cm



Дата виходу: 2026-07-08
Версія: 0.387

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com