

# PHILIPS

Настінний світильник  
Tyla на 9 Вт

Світильники для  
зовнішнього освітлення

4000К

Антрацит

Датчик, водостійкий



8719514476875



## Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду під час прогулянки чи відпочинку

Світлодіодний настінний світильник Philips Tyla для зовнішнього освітлення вирізняється міцним сіро-антрацитовим корпусом із литого алюмінію й затишним освітленням. Він створює привабливу атмосферу з холодним білим світлом, коли нікого немає поблизу, і автоматично стає яскравіше в присутності людей.

### Сталі світлові рішення

- Довгий строк служби – до 25 000 годин

### Вдосконалене світлодіодне освітлення

- 5 років гарантії на світлодіодну систему
- Високоякісне світлодіодне світло

### Преміальна якість

- Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості

8719514476875

**Створено для використання на відкритому повітрі**

- IP44 – захист від впливу погоди

**Особливі характеристики**

- Лампа з двома варіантами яскравості
- Інтегрований датчик руху та «З вечора й до світанку»

**Високоякісний освітлювальний прилад**

- Тепле біле світло (2700 K)

# Найважливіше

**Довгий строк служби – до 25 000 годин**



Надійна високоякісна світлодіодна лампа, яка працюватиме до 25 000 годин. Ви можете бути спокійні, знаючи, що вам роками не доведеться турбуватися про технічне обслуговування, насолоджуючись ідеальним садовим освітленням щовечора.

**5 років гарантії на світлодіодну систему**



На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цей світильник, Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему (світлодіодний модуль і драйвер).

**Високоякісне світлодіодне світло**



У цих світлодіодних світильниках використовується унікальна технологія, розроблена Philips. Вони вмикаються миттєво та забезпечують оптимальний світловий потік, який підкреслює живі кольори у вашому саду.

**Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості**



Ця лампа Philips розроблена спеціально для подвір'їв. Вона зносостійка й довговічна, тому освітлюватиме ваш сад ніч за ніччю. Лампу виготовлено з високоякісного литого алюмінію та синтетичних матеріалів із найвищими характеристиками якості.

**IP44 – захист від впливу погоди**



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.

**Лампа з двома варіантами яскравості**

Створить гнучку та привабливу атмосферу за допомогою функції двох варіантів яскравості. Світло тьмяніє, коли ви не використовуєте світильник, і автоматично яскравішає, коли в ньому присутні люди, забезпечуючи потрібний рівень освітлення, коли вам це потрібно.


### Інтегрований датчик руху та «3 вечора й до світанку»



Завдяки вбудованому датчику руху ці світильники автоматично зустрічають вас, коли ви повертаєтеся додому після настання темряви, або вмикаються,

коли приходять гості. Унікальна функція «3 вечора й до світанку» автоматично вмикає світло, коли надворі темніє – ідеально підходить для довгих літніх вечорів або для забезпечення вашої безпеки.

### Тепле біле світло (2700 K)



Чи знаєте ви, що різні відтінки білого світла визначаються різними кольірними температурами, виміряними в градусах Кельвіна (K)? Лампи з нижчими кольірними температурами створюють тепле, затишне біле світло, тоді світильники з вищими кольірними температурами випромінюють холодне, бадьоріше біле світло. Цей світильник забезпечує тепле, розслаблююче світло з кольірною температурою 2700 K.

## Характеристики

### Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Алюміній

### Надійність

- Номінальний термін служби: 25 000

### Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

### Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 5 років гарантії на світлодіодні модулі: Так
- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Датчик освітленості: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- 3 вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху: Так
- Сонячна енергія: Ні
- Тепле біле світло: Ні
- Центральний елемент: Ні

### Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

### Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80

### Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Датчик, Водостійкість

### Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,682 kg
- Висота: 18,8 cm
- Довжина: 18,4 cm
- Ширина: 15,8 cm

### Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

#### Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 930
- Колір світла: 4000
- Електромережа: 220-240
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас I

- Змінне джерело світла: Ні

#### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514476875
- Вага нетто: 0,68 kg
- Вага брутто: 1,03 kg
- Висота: 20 cm
- Довжина: 17,5 cm
- Ширина: 21,5 cm



Дата виходу: 2025-06-05  
Версія: 0.351

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)