

PHILIPS

Наземні прожектори /
штипи на 6 Вт

Світильники для
зовнішнього освітлення

4000K

Чорний

Низька напруга; водостійкий



8719514477117



Садовий світильник: просто підключіть і насолюджуйтеся

Низьковольтні світильники для зовнішнього освітлення із сімейства Philips GardenLink можна легко та безпечно встановити самостійно. Ви можете під'єднати кілька світильників до одного блока живлення та підключити його до стандартної розетки, а потім легко додати додаткові світильники або змінити їхнє розташування, коли завгодно. Підключення дуже легке, а низька напруга не становить загрози для вас, ваших дітей або домашніх тварин.

Простота у користуванні

- Сумісний з усіма світильниками та аксесуарами GardenLink
- Легко встановити за допомогою роз'ємів Twist & Lock

Безпека у використанні

- Додаткова безпека з низькою напругою 12 В

Сталі світлові рішення

- Довгий строк служби – до 25 000 годин

Вдосконалене світлодіодне освітлення

- 5 років гарантії на світлодіодну систему

8719514477117

Преміальна якість

- Високоякісний алюміній і справжнє скло

Створено для використання на відкритому повітрі

- IP44 – захист від впливу погоди

Найважливіше

Сумісний з усіма світильниками та аксесуарами GardenLink

Кожен світильник GardenLink має однаковий роз'єм Twist & Lock для легкого встановлення та підключення. Ви можете змінювати положення світильників і аксесуарів відповідно до потреб зовнішнього освітлення, додаючи світла в кожен куточок вашого саду.

Легко встановити за допомогою роз'ємів Twist & Lock

Надзвичайно просте встановлення та підключення завдяки роз'ємам Twist & Lock. Просто підключіть світильники й насолоджуйтеся!

Додаткова безпека з низькою напругою 12 В

Світильники низької напруги (12 В) можна встановити самостійно без ризику ураження електричним струмом – для цього не потрібен професійний електрик.

Довгий строк служби – до 25 000 годин



Надійна високоякісна світлодіодна лампа, яка працюватиме до 25 000 годин. Ви можете бути спокійні, знаючи, що вам роками не доведеться турбуватися про технічне обслуговування, насолоджуючись ідеальним садовим освітленням щовечора.

5 років гарантії на світлодіодну систему



На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цей світильник, Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему (світлодіодний модуль і драйвер).

Високоякісний алюміній і справжнє скло



Ця лампа Philips розроблена спеціально для подвір'їв. Вона зносостійка й довговічна, тому освітлюватиме ваш сад ніч за нічю. Лампу виготовлено з високоякісного литого алюмінію та справжнього скла.

IP44 – захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Метал

Надійність

- Номінальний термін служби: 25 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Датчик освітленості: Ні
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху: Ні
- Сонячна енергія: Ні

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Наземні прожектори / шипи
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Низька напруга, Водостійкість

Споживання енергії

- Живлення: 6

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,24 kg
- Загальна висота: 119 mm
- Загальна довжина: 72 mm
- Загальна ширина: 118 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 660
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Холодне біле світло
- Електромережа: 12 В
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас III – безпечна наднизька напруга
- Змінне джерело світла: Так

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514477117
- Вага нетто: 0,24 kg
- Вага брутто: 0,4 kg
- Висота: 23 cm
- Довжина: 9 cm
- Ширина: 16 cm



Дата виходу: 2026-06-03
Версія: 0.327

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com