

PHILIPS

Світильник на підставці /
для доріжок Arbour на 6 Вт

Світильники для
зовнішнього освітлення

4000K

Антрацит

Низька напруга; водостійкий



8719514477193



Садовий світильник: просто підключіть і насолоджуйтеся

Низьковольтні світильники для зовнішнього освітлення із сімейства Philips GardenLink можна легко та безпечно встановити самостійно. Ви можете під'єднати кілька світильників до одного блока живлення та підключити його до стандартної розетки, а потім легко додати додаткові світильники або змінити їхнє розташування, коли завгодно. Підключення дуже легке, а низька напруга не становить загрози для вас, ваших дітей або домашніх тварин.

Простота у користуванні

- Сумісний з усіма світильниками та аксесуарами GardenLink
- Легко встановити за допомогою роз'ємів Twist & Lock

Безпека у використанні

- Додаткова безпека з низькою напругою 12 В

Сталі світлові рішення

- Довгий строк служби – до 25 000 годин

Вдосконалене світлодіодне освітлення

- 5 років гарантії на світлодіодну систему

8719514477193

Преміальна якість

- Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості

Створено для використання на відкритому повітрі

- IP44 – захист від впливу погоди

Найважливіше

Сумісний з усіма світильниками та аксесуарами GardenLink

Кожен світильник GardenLink має однаковий роз'єм Twist & Lock для легкого встановлення та підключення. Ви можете змінювати положення світильників і аксесуарів відповідно до потреб зовнішнього освітлення, додаючи світла в кожен куточок вашого саду.

Легко встановити за допомогою роз'ємів Twist & Lock

Надзвичайно просте встановлення та підключення завдяки роз'ємам Twist & Lock. Просто підключіть світильники й насолоджуйтеся!

Додаткова безпека з низькою напругою 12 В

Світильники низької напруги (12 В) можна встановити самостійно без ризику ураження електричним струмом – для цього не потрібен професійний електрик.

Довгий строк служби – до 25 000 годин



Надійна високоякісна світлодіодна лампа, яка працюватиме до 25 000 годин. Ви можете бути спокійні, знаючи, що вам роками не доведеться турбуватися про технічне обслуговування, насолоджуючись ідеальним садовим освітленням щовечора.

5 років гарантії на світлодіодну систему



На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цей світильник, Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему (світлодіодний модуль і драйвер).

Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості



Ця лампа Philips розроблена спеціально для подвір'їв. Вона зносостійка й довговічна, тому освітлюватиме ваш сад ніч за ніччю. Лампу виготовлено з високоякісного литого алюмінію та синтетичних матеріалів із найвищими характеристиками якості.

IP44 – захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Метал

Надійність

- Номінальний термін служби: 25 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Датчик освітленості: Ні
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху: Ні
- Сонячна енергія: Ні
- Тепле біле світло: Ні

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Світильники на підставці / світильники для доріжок
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Низька напруга, Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 1,32 kg
- Загальна висота: 400 mm
- Загальна довжина: 100 mm
- Загальна ширина: 100 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 660
- Колір світла: 4000K
- Електромережа: 12 В
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас III – безпечна наднизька напруга
- Змінне джерело світла: Так

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514477193
- Вага нетто: 1,32 kg
- Вага брутто: 1,49 kg
- Висота: 41,5 cm
- Довжина: 11 cm
- Ширина: 11 cm



Дата виходу: 2025-08-30
Версія: 0.320

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com