

PHILIPS


Настінний світильник
Mimosa на 7 Вт

Світильники для
зовнішнього освітлення

4000К

Антрацит

Водостійка



8719514477278



З легкістю направляйте високоякісне світлодіодне світло, куди потрібно

Сімейство Mimosa включає настінні та підлогові світильники з абсолютно новою конструкцією, яка дозволяє направляти світло куди завгодно. Світильники Mimosa виготовлені з високоякісного алюмінію. Їхні ефективні світлодіодні модулі та надійна електроніка забезпечують тривалий термін служби. Світильники доступні з лампами, що випромінюють тепле або холодне біле світло.

Ease of use

- Регульований напрямок освітлення
- Широке покриття світлом

Sustainable light solutions

- Довгий строк служби – до 25 000 годин

Advanced LED light

- 5 років гарантії на світлодіодну систему
- Високоякісне світлодіодне світло

8719514477278

Premium quality

- Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості

Створено для використання на відкритому повітрі

- IP44 – захист від впливу погоди

Найважливіше

Регульований напрямок освітлення

Унікальна панель, що обертається, дає змогу легко спрямовувати освітлення туди, куди вам потрібно. Створіть ідеальне освітлення для всіх заходів назовні – чи то вечерея з родиною та друзями у внутрішньому дворі, чи відпочинок із гарною книгою на задньому дворі.

Широке покриття світлом

Це світло забезпечує більше яскравості для всього вашого подвір'я.

Довгий строк служби – до 25 000 годин



Надійна високоякісна світлодіодна лампа, яка працюватиме до 25 000 годин. Ви можете бути спокійні, знаючи, що вам роками не доведеться турбуватися про технічне обслуговування, насолоджуючись ідеальним садовим освітленням щовечора.

5 років гарантії на світлодіодну систему



На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цей світильник, Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему (світлодіодний модуль і драйвер).

Високоякісне світлодіодне світло



У цих світлодіодних світильниках використовується унікальна технологія, розроблена Philips. Вони вмикаються миттєво та забезпечують оптимальний світловий потік, який підкреслює живі кольори у вашому саду.

Високоякісний алюміній і синтетичні матеріали з найвищими характеристиками якості



Ця лампа Philips розроблена спеціально для подвір'їв. Вона зносостійка й довговічна, тому освітлюватиме ваш сад ніч за ніччю. Лампу виготовлено з високоякісного литого алюмінію та синтетичних матеріалів із найвищими характеристиками якості.

IP44 – захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Алюміній

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 5 років гарантії на світлодіодні модулі: Так
- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Датчик освітленості: Ні
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху: Ні
- Сонячна енергія: Ні
- Тепле біле світло: Ні
- Центральний елемент: Ні

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80

Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,406 kg
- Висота: 17,1 cm
- Довжина: 11,7 cm
- Ширина: 12 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Строк служби до: 25 000 година (-н)
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 680
- Колір світла: 4000K
- Електромережа: 220–240
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас I
- Змінне джерело світла: Ні

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514477278
- Вага нетто: 0,41 kg
- Вага брутто: 0,51 kg
- Висота: 18,5 cm
- Довжина: 5,5 cm
- Ширина: 14 cm



Дата виходу: 2025-04-19
Версія: 0.238

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com