

PHILIPS

Кабельний роз'єм,
6 шт. в упаковці.

Світильники для
зовнішнього освітлення

GardenLink

Чорний

Низька напруга; водостійкий



8719514477339



Садовий світильник: просто підключіть і насолюджуйтеся

Низьковольтні світильники для зовнішнього освітлення із сімейства Philips GardenLink можна легко та безпечно встановити самостійно. Ви можете під'єднати кілька світильників до одного блока живлення та підключити його до стандартної розетки, а потім легко додати додаткові світильники або змінити їхнє розташування, коли завгодно. Підключення дуже легке, а низька напруга не становить загрози для вас, ваших дітей або домашніх тварин.

Простота у користуванні

- Сумісний з усіма світильниками та аксесуарами GardenLink
- Легко встановити за допомогою роз'ємів Twist & Lock

Безпека у використанні

- Додаткова безпека з низькою напругою 12 В

Найважливіше

Сумісний з усіма світильниками та аксесуарами GardenLink

Кожен світильник GardenLink має однаковий роз'єм Twist & Lock для легкого встановлення та підключення. Ви можете змінювати положення світильників і аксесуарів відповідно до потреб зовнішнього освітлення, додаючи світла в кожен куточок вашого саду.

Легко встановити за допомогою роз'ємів Twist & Lock

Надзвичайно просте встановлення та підключення завдяки роз'ємам Twist & Lock. Просто підключіть світильники й насолоджуйтеся!

Додаткова безпека з низькою напругою 12 В

Світильники низької напруги (12 В) можна встановити самостійно без ризику ураження електричним струмом — для цього не потрібен професійний електрик.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Пластик

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 5 років гарантії на світлодіодні модулі: Так
- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Повністю захищений від негоди: Так

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Сучасний
- Тип: Аксесуари
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Низька напруга, Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,315 kg
- Висота: 4,5 cm
- Довжина: 28 cm
- Ширина: 2,3 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: недоступно
- Клас захисту IP: IP65



Дата виходу: 2025-05-06
Версія: 0.331

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com