

# PHILIPS

## Настінне кріплення

ProjectLine

Кругла форма

Природне біле світло 4000 K

1400 люмен

Вбудований датчик руху

PHILIPS

ProjectLine

LED wall mount

1400  
lm

15W

4000K

LED

35 000h

IP54


REAL  
PROs

REAL  
QUALITY



Professional quality for your project

8719514954328



## Професійна якість для ваших проєктів

LED настінний світильник професійної якості (для приміщень) з високою енергоефективністю. Настінний світильник ProjectLine є енергозберігаючим і може встановлюватися на стінах і стелі. Ідеально підходить для коридорів, (громадських) вхідних зон, освітлення ганків і сходів та безпечного освітлення завдяки природному білому світлу й вбудованому датчику руху.

### Рациональний вибір

- Заощаджуйте енергію з тої миті, як клацнете вимикачем

### Обирайте для високоякісного освітлення

- Ви можете довіряти тому, що вказано на пакуванні виробів Philips

### Надійність

- Тривалий строк служби – до 35 000 годин

# Найважливіше

## Енергоефективність

Усі енергозберігаючі лампи Philips заощаджують енергію з моменту, коли ви клацнете вимикачем. Протягом строку своєї служби вони споживають менше кВт-годин електроенергії, тому й рахунки за світло приходять менші. Рівень економії енергії залежить від типу лампи та використаної технології.

## Надійна якість

Philips дотримується своїх обіцянок щодо продуктивності ламп. Ви можете бути впевнені, що на пакуванні виробів Philips правильно вказано інформацію про світловий потік, строк служби й еквівалентну потужність ламп розжарювання у ватах.

## Тривалий строк служби – до 35 000 годин

Світлодіодна технологія Philips збільшує строк роботи виробів до 35 000 годин.

# Характеристики

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: ПВХ
- Покриття кришки об'єктива: Матово-білий
- Матеріал світлорозсіювача: Полікарбонат

## Надійність

- Діапазон температури довкілля: від -20 °C до +40 °C

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- З вбудованими світлодіодами: Так

## Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 110
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Допустиме відхилення світлового потоку: +/-10%
- Код кольору: 840 нейтральний білий
- Постійний світловий потік: Ні
- Корельована колірна температура (ном.): 4000
- Початкова колірність: (0.38,0.38) SDCM <6
- Заміна джерела світла: Ні
- Розширення променю світла світильника: 110°
- Світловий потік: 1 400
- Максимальний рівень зменшення яскравості: Не застосовується
- Матеріал оптичного пристрою: Полікарбонат
- Тип оптичного пристрою: Широкий промінь
- Робоча температура довкілля Tq: 25 °C
- Насичений червоний колір (R9): <50
- Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM): 1,6
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 90
- Узагальнений показник засліплення CEN: Not applicable

## Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio, Готель, Ресторан
- Додаткові функції: ProjectLine, Водостійкість

**Інші характеристики**

- Знак CE: Так
- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так
- Фотобіологічний ризик: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Специфікація фотобіологічного ризику: 0,2 m

**Потужність**

- Вхідна напруга: Від 220 до 240
- Пусковий струм: 8
- Час впуску: 1,2
- Коефіцієнт потужності (частка): 0.7

**Споживання енергії**

- Живлення: 15
- Допуск споживання енергії: +/-10%

**Розміри та вага продукту**

- Загальна висота: 66

**Обслуговування**

- Гарантія: 3 роки

**Технічні характеристики**

- Діаметр: 183 mm
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Клас захисту IP: IP54
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція
- Підключення: З'єднувальна коробка з гвинтовим з'єднанням на 2-полюси
- Інтенсивність відмов механізму керування за середнього терміну служби 35 000 год: 5
- З регульованою яскравістю: Ні
- Драйвер / блок живлення / трансформатор: –
- Драйвер входить у комплект: Так
- Позначка займистості: Для кріплення на звичайно займисті поверхні
- Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3: 1
- Випробування на займання: Температура 650 °C, тривалість 30 с
- Частота мережі: 50 or 60
- Код захисту від механічного впливу: IK06 | 1 Дж
- Кількість розподільних коробок: 1 шт.
- Кількість виробів у MCB (16 A, тип B): 10
- Підходить для довільного перемикачання: Так

**Лампа**

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

**Що підтримується**

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC – виріб: 8719514954328
- Вага нетто: 0,41 kg
- Вага брутто: 0,46 kg
- Висота: 7,2 cm
- Довжина: 18,4 cm
- Ширина: 18,4 cm



Дата виходу: 2026-05-30  
Версія: 0.331

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)