

# PHILIPS

## Прожектор

ProjectLine

50 Вт

Тепле біле світло 3000 К

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



Professional quality for your project

8719514954410



## Професійна якість для ваших проєктів

Водонепроникні, надійні світлодіодні світильники для зовнішнього використання. Прожектори ProjectLine є енергозберігаючими, надійними завдяки металевому матеріалу й захищеними від негоди. Ідеально підходить для освітлення ділянок перед/позаду (громадських) будівель, таких як парковки, під'їзні шляхи, сади або робочі місця.

### Раціональний вибір

- Заощаджуйте енергію з тої миті, як клацнете вимикачем

### Обирайте для високоякісного освітлення

- Ви можете довіряти тому, що вказано на пакуванні виробів Philips

### Надійність

- Тривалий строк служби – до 35 000 годин

# Найважливіше

## Енергоефективність

Усі енергозберігаючі лампи Philips заощаджують енергію з моменту, коли ви клацнете вимикачем. Протягом строку своєї служби вони споживають менше кВт-годин електроенергії, тому й рахунки за світло приходять менші. Рівень економії енергії залежить від типу лампи та використаної технології.

## Надійна якість

Philips дотримується своїх обіцянок щодо продуктивності ламп. Ви можете бути впевнені, що на пакуванні виробів Philips правильно вказано інформацію про світловий потік, строк служби й еквівалентну потужність ламп розжарювання у ватах.

## Тривалий строк служби – до 35 000 годин

Світлодіодна технологія Philips збільшує строк роботи виробів до 35 000 годин.

# Характеристики

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Метал
- Покрытие кришки об'єктива: Прозорий
- Матеріал світлорозсіювача: Гартоване скло
- Форма кришки об'єктива: Плоский
- Тип кришки об'єктива: Скло

## Надійність

- Діапазон температури довкілля: від -40 °C до +50 °C

## Характеристики середовища

- Рейтинг стійкості: Unclassified

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- З вбудованими світлодіодами: Так

## Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Допустиме відхилення світлового потоку: +/-10%
- Код кольору: 830 теплий білий
- Корельована колірна температура (ном.): 3000
- Внутр. допустиме відхилення індексу кольоропередачі: 0
- Початкова колірність: (0.440, 0.403) SDCM <6
- Код сімейства ламп: LED
- Тип модуля джерела світла: LED
- Заміна джерела світла: Ні
- Розширення променю світла світильника: 110°
- Світловий потік: 4 500
- Матеріал оптичного пристрою: Скло
- Тип оптичного пристрою – зовнішній: Симетричний
- Матеріал відбивача: Полікарбонат
- Робоча температура довкілля T<sub>c</sub>: 25 °C
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 90
- Коефіцієнт висхідної світловіддачі: 0

## Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio, Готель, Ресторан
- Додаткові функції: ProjectLine, Водостійкість

**Інші характеристики**

- Знак CE: Так
- Знак ENEC: –
- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так
- Фотобіологічний ризик: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Специфікація фотобіологічного ризику: 0,2 m

**Потужність**

- Вхідна напруга: Від 220 до 240
- Пусковий струм: 1,08
- Час впуску: 0,058
- Коефіцієнт потужності (частка): 0.9

**Споживання енергії**

- Живлення: 50
- Допуск споживання енергії: +/-10%

**Розміри та вага продукту**

- Загальна висота: 31
- Загальна довжина: 223
- Загальна ширина: 183

**Обслуговування**

- Гарантія: 2 роки

**Технічні характеристики**

- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Клас захисту IP: IP65
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Кабель: Кабель 0,6 м без вилки
- Підключення: Гнучкі кінці/дроти
- Інтенсивність відмов механізму керування за середнього терміну служби 35 000 год: 5
- З регульованою яскравістю: Ні
- Драйвер / блок живлення / трансформатор: –
- Драйвер входить у комплект: Так
- Ефективна освітлена площа: 0,018
- Кріпильний матеріал: Сталь
- Позначка займистості: Для кріплення на звичайно займисті поверхні
- Частота мережі: 50 or 60
- Код захисту від механічного впливу: IK06 | 1 Дж
- Пристрій для монтажу: Регульований монтажний кронштейн
- Кількість розподільних коробок: 1 шт.
- Кількість виробів у MCB (16 A, тип B): 43
- Захист від стрибків напруги (загальний/диференціальний): EN61547 (L-L 1кВ, L-G 2кВ)

**Лампа**

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

**Що підтримується**

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC – виріб: 8719514954410
- Вага нетто: 0,65 kg
- Вага брутто: 0,7 kg
- Висота: 3,3 cm
- Довжина: 21,8 cm
- Ширина: 18,6 cm



Дата виходу: 2026-06-03  
Версія: 0.249

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)