

PHILIPS

Прожектор

ProjectLine

150 Вт

Холодне біле світло 6500 К

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



Professional quality for your project

8719514954632



Професійна якість для ваших проєктів

Водонепроникні, надійні світлодіодні світильники для зовнішнього використання. Прожектори ProjectLine є енергозберігаючими, надійними завдяки металевому матеріалу й захищеними від негоди. Ідеально підходить для освітлення ділянок перед/позаду (громадських) будівель, таких як парковки, під'їзні шляхи, сади або робочі місця.

Раціональний вибір

- Заощаджуйте енергію з тої миті, як клацнете вимикачем

Обирайте для високоякісного освітлення

- Ви можете довіряти тому, що вказано на пакуванні виробів Philips

Надійність

- Тривалий строк служби – до 35 000 годин

Найважливіше

Енергоефективність

Усі енергозберігаючі лампи Philips заощаджують енергію з моменту, коли ви клацнете вимикачем. Протягом строку своєї служби вони споживають менше кВт-годин електроенергії, тому й рахунки за світло приходять менші. Рівень економії енергії залежить від типу лампи та використаної технології.

Надійна якість

Philips дотримується своїх обіцянок щодо продуктивності ламп. Ви можете бути впевнені, що на пакуванні виробів Philips правильно вказано інформацію про світловий потік, строк служби й еквівалентну потужність ламп розжарювання у ватах.

Тривалий строк служби – до 35 000 годин

Світлодіодна технологія Philips збільшує термін роботи виробів до 35 000 годин.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Метал
- Покрытие кришки об'єктива: Прозорий
- Матеріал світлорозсіювача: Гартоване скло
- Форма кришки об'єктива: Плоский
- Тип кришки об'єктива: Скло

Надійність

- Діапазон температури довкілля: від -40 °C до +50 °C

Характеристики середовища

- Рейтинг стійкості: Unclassified

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- З вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Допустиме відхилення світлового потоку: +/-10%
- Код кольору: 865 холодне денне світло
- Корельована колірна температура (ном.): 6500
- Внутр. допустиме відхилення індексу кольоропередачі: 0
- Початкова колірність: (0.313, 0.337) SDCM <6
- Код сімейства ламп: LED
- Тип модуля джерела світла: LED
- Заміна джерела світла: Ні
- Розширення променю світла світильника: 110°
- Світловий потік: 14 250
- Матеріал оптичного пристрою: Скло
- Тип оптичного пристрою – зовнішній: Симетричний
- Матеріал відбивача: Полікарбонат
- Робоча температура довкілля Tq: 25 °C
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 95
- Коефіцієнт висхідної світловіддачі: 0

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio, Готель, Ресторан
- Додаткові функції: ProjectLine, Водостійкість

Інші характеристики

- Знак CE: Так
- Знак ENEC: –
- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так
- Фотобіологічний ризик: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Специфікація фотобіологічного ризику: 0,2 m

Потужність

- Вхідна напруга: Від 220 до 240
- Пусковий струм: 2,25
- Час впуску: 0,093
- Коефіцієнт потужності (частка): 0.9

Споживання енергії

- Живлення: 150
- Допуск споживання енергії: +/-10%

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 41
- Загальна довжина: 385
- Загальна ширина: 298

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Клас захисту IP: IP65
- Клас захисту: Клас I – заземлений
- Кабель: Кабель 0,6 м без вилки
- Підключення: Гнучкі кінці/дроти
- Інтенсивність відмов механізму керування за середнього терміну служби 35 000 год: 5
- З регульованою яскравістю: Ні
- Драйвер / блок живлення / трансформатор: –
- Драйвер входить у комплект: Так
- Ефективна освітлена площа: 0,07
- Кріпильний матеріал: Сталь
- Позначка займистості: Для кріплення на звичайно займисті поверхні
- Частота мережі: 50 or 60
- Код захисту від механічного впливу: IK06 | 1 Дж
- Пристрій для монтажу: Регульований монтажний кронштейн
- Кількість розподільних коробок: 1 шт.
- Кількість виробів у MCB (16 A, тип B): 14
- Захист від стрибків напруги (загальний/диференціальний): EN61547 (L-L 1кВ, L-G 2кВ)

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514954632
- Вага нетто: 2,53 kg
- Вага брутто: 2,66 kg
- Висота: 4,4 cm
- Довжина: 39,3 cm
- Ширина: 32,6 cm



Дата виходу: 2026-06-03
Версія: 0.161

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com