

PHILIPS

Стельовий світильник
Meson на 23,5 Вт, 222 мм

Стельові світильники

3000К

Білий

Білий

8720169174160



Комфортне й приємне для очей світлодіодне світло

Освітійть свій простір світлодіодним стельовим світильником Philips EyeComfort, який забезпечує комфортне джерело світла та розслаблення для ваших очей.

Зручність у використанні

- Ідеально підходить для кімнат із низькими стелями, де потрібні непомітні та ненав'язливі світильники.

Надійність

- Тривалий термін служби – до 15 000 годин

Світлодіодна лампа високої якості, яка працюватиме десятиріччями

- Зменшені відблиски. Підвищений комфорт.

Найважливіше

Підходить для низьких стельПлаский дизайн

Тривалий термін служби – до 15 000 годин

Світлодіодна технологія Philips продовжує термін служби виробу до 15 000 годин.

Технології Interlaced Optics і EyeComfort

Технологія Interlaced Optics робить освітлення у повсякденному житті більш комфортним. Тривимірна оптична мікроструктура розсіює світло та забезпечує його рівномірний розподіл, що значно зменшує відблиски. Таке

освітлення більш комфортне для очей завдяки м'якості й рівномірності, а також створює менше відблисків в освітленій області завдяки перерозподілу світла.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання в середині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Пластик

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 рік
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Кількість циклів перемикання: 7 500
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 100
- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 2
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 74

Різне

- Розроблено спеціально для: Кухня, Спальня, Їдальня, Гараж, Вітальня, Офіс
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- Комфорт для очей: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 165 mA

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,154 kg
- Загальна висота: 42 mm
- Загальна довжина: 222 mm
- Загальна ширина: 222 mm

Обслуговування

- Гарантія: 1 рік

Технічні характеристики

- Діаметр: 222 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1750
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: 3000
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Потужність лампи у комплекті: 23.5
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169174160
- Вага нетто: 0,15 kg
- Вага брутто: 0,23 kg
- Висота: 22,8 cm
- Довжина: 4,6 cm
- Ширина: 22,5 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.332

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com