

PHILIPS

Стельовий світильник
Meson на 5,5 Вт, 90 мм

Стельові світильники

3000К

Білий

8720169243149



Комфортне й приємне для очей світлодіодне світло

Освітіть свій простір світлодіодним стельовим світильником Philips EyeComfort, який забезпечує комфортне джерело світла та розслаблення для ваших очей.

Зручність у використанні

- Ідеально підходить для кімнат із низькими стелями, де потрібні непомітні та ненав'язливі світильники.

Надійність

- Тривалий термін служби – до 15 000 годин

Світлодіодна лампа високої якості, яка працюватиме десятиріччями

- Зменшені відблиски. Підвищений комфорт.

Найважливіше

Підходить для низьких стельПлаский дизайн

Тривалий термін служби – до 15 000 годин

Світлодіодна технологія Philips продовжує термін служби виробу до 15 000 годин.

Технології Interlaced Optics і EyeComfort

Технологія Interlaced Optics робить освітлення у повсякденному житті більш комфортним. Тривимірна оптична мікроструктура розсіює світло та забезпечує його рівномірний розподіл, що значно зменшує відблиски. Таке

освітлення більш комфортне для очей завдяки м'якості й рівномірності, а також створює менше відблисків в освітленій області завдяки перерозподілу світла.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 12 500
- Номінальний термін служби: 25 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 100 °
- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 2
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 66 lm/W

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 46 mA

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Споживана потужність: 5,5

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,036 kg
- Глибина «утоплення»: 90 mm
- Загальна висота: 40 mm

Обслуговування

- Гарантія: 1 рік

Технічні характеристики

- Діаметр: 90 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 365
- Колір світла: 3000
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II – подвійна ізоляція
- Кількість джерел світла: 18

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169243149
- Вага нетто: 0,04 kg
- Вага брутто: 0,05 kg
- Висота: 9,2 cm
- Довжина: 4,1 cm
- Ширина: 9,2 cm



Дата виходу: 2025-08-30
Версія: 0.92

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com