

PHILIPS

Лампа 100W A60
E27

СВІТЛОДІОДНА

2700K

1521 лм

15 000 год



8720169253216



Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Найсучасніша світлодіодна лампа забезпечує освітлення загального призначення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

Обирайте рішення, що захищає природу

- Ви можете довіряти тому, що вказано на упаковці виробів Philips.
- Не містить ртуті

Найважливіше

Замінює стандартні лампи розжарювання



Ця енергозберігаюча стандартна світлодіодна лампа вирізняється сучасним дизайном, який поєднує

витончену форму із знайомим розміром. Ідеальна екологічна заміна традиційним стандартним лампам розжарювання.

Без УФ- та ІЧ-випромінювання

У світловому промені відсутня інфрачервона складова, тобто не випромінюється тепло, а також відсутня ультрафіолетова складова, так що фарба тканин та предметів під цим освітленням не вицвітає.

Не містить ртуті



Лампа не містить ртуті, тому її не потрібно утилізувати як небезпечні відходи. Завдяки цьому ви можете зробити вашу домівку більш екологічною.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 3 вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Кут розсіювання променя: 180
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 1521 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 117

Різне

- Комфорт для очей: Ні

Інформація про упаковку

- EAN: 8720169253216
- EOC: 872016925321600
- Назва продукту: LED 100W A60 E27 WW FR ND 1PF/6 DISC

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.54
- Напруга: AC 220-240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 100
- Живлення: 13
- Споживання енергії кВт/1000 год: 13

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 120 mm
- Загальна довжина: 120 mm
- Загальна ширина: 60 mm

Технічні характеристики

- Частота: 50-60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169253216
- Вага нетто: 0,05 kg
- Вага брутто: 0,06 kg
- Висота: 14,9 cm
- Довжина: 6,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2026-06-03
Версія: 0.354

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com