

# PHILIPS

Настінний світильник  
Camill на 1,4 Вт

Світильники для  
зовнішнього освітлення

3000К

Чорний

Датчик; сонячна  
батарея; водостійкий



8720169263895



## Наші найенергоефективніші світлодіодні світильники

Надайте своїй зовнішній стіні вінтажного вигляду за допомогою чорного світлодіодного світильника Philips. Його яскраве розсіяне світло також ідеально підходить для освітлення ганку. Ретродизайн цього світильника допоможе вам створити неповторну атмосферу біля будинку.

### Просте встановлення

- Не потребує проводки

### Сталі світлові рішення

- Довгий строк служби – до 50 000 годин
- Ultra Efficient Solar

### Створено для використання на відкритому повітрі

- IP44 – захист від впливу погоди

### Особливі характеристики

- Лампа з двома варіантами яскравості
- Інтегрований датчик руху та «З вечора й до світанку»

### Високоякісний освітлювальний прилад

- Яскраве біле світло 3000 К

# Найважливіше

## Не потребує проводки




Цей світильник живиться повністю від сонячної енергії. Проводка не потрібна, тому ці світильники легко встановлювати й переміщати в будь-яке місце у вашому саду або на іншій відкритій ділянці.

## Довгий строк служби – до 50 000 годин



Надійна високоякісна світлодіодна лампа, яка працюватиме до 50 000 годин. Ви можете бути спокійні, знаючи, що вам роками не доведеться турбуватися про технічне обслуговування, насолоджуючись ідеальним садовим освітленням щовечора.

## Ultra Efficient Solar



Завдяки ультраефективній сонячній системі Philips ці світильники працюють протягом 35 годин на повністю зарядженому акумуляторі. Насолоджуйтесь яскравим світлом усю ніч або навіть за поганої чи похмурої погоди.

## IP44 – захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.

## Лампа з двома варіантами яскравості


Створіть гнучку та привабливу атмосферу за допомогою функції двох варіантів яскравості. Світло тьмяніє, коли ви не використовуєте світильник, і автоматично яскравішає, коли в ньому присутні люди, забезпечуючи потрібний рівень освітлення, коли вам це потрібно.

## Інтегрований датчик руху та «3 вечора й до світанку»



Завдяки вбудованому датчику руху ці світильники автоматично зустрічають вас, коли ви повертаєтеся додому після настання темряви, або вмикаються, коли приходять гості. Унікальна функція «3 вечора й до світанку» автоматично вмикає світло, коли надворі темніє – ідеально підходить для довгих літніх вечорів або для забезпечення вашої безпеки.

## Яскраве біле світло 3000 К



Чи знаєте ви, що різні відтінки білого світла визначаються різними кольірними температурами, вимірними в градусах Кельвіна (K)? Лампи з нижчими кольірними температурами створюють тепле, затишне біле світло, тоді світильники з вищими кольірними температурами випромінюють холодне, бадьоріше біле світло. Цей світильник забезпечує яскраве біле світло з кольірною температурою 3000 K.

# Характеристики

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Пластик

## Надійність

- Номінальний термін служби: 50 000

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Датчик освітленості: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху: Так
- Сонячна енергія: Так
- Центральний елемент: Ні

## Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

## Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K

## Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Світлодіодні інновації: UltraEfficient
- Додаткові функції: Датчик, Сонячна енергія, Водостійкість

## Споживання енергії

- Живлення: 1,4

## Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,48 kg
- Загальна висота: 205 mm
- Загальна довжина: 190 mm
- Загальна ширина: 140 mm

## Обслуговування

- Гарантія: 5 років

## Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 250
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Біле світло
- Електромережа: 4 V
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: A
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас III – безпечна наднизька напруга
- Змінне джерело світла: Так

## Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

## Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

## Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169263895
- Вага нетто: 0,48 kg
- Вага брутто: 0,7 kg
- Висота: 24 cm
- Довжина: 16,5 cm
- Ширина: 15 cm



Дата виходу: 2026-06-13  
Версія: 0.357

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)