

PHILIPS

Настінний світильник
Yarixa на 2,2 Вт

Світильники для
зовнішнього освітлення

2700K

Чорний

Датчик; сонячна
батарея; водостійкий



8720169265448



Довговічне садове освітлення на сонячній енергії для всіх пір року

Настінний світильник Philips Yarixa — це надійний сонячний світильник, який служить довше, зменшує споживання енергії та підтримує сталий розвиток.

Просте встановлення

- Не потребує проводки

Сталі світлові рішення

- Довгий строк служби — до 15 000 годин

Вдосконалене світлодіодне освітлення

- Високоякісне світлодіодне світло

Створено для використання на відкритому повітрі

- IP44 — захист від впливу погоди

Особливі характеристики

- Датчик руху, що додає зручності та впевненості

Найважливіше

Не потребує проводки



Цей світильник живиться повністю від сонячної енергії. Проводка не потрібна, тому ці світильники легко встановлювати й переміщати в будь-яке місце у вашому саду або на іншій відкритій ділянці.

Довгий строк служби — до 15 000 годин




Надійне високоякісне світлодіодне світло триває до 15 000 годин. Ви можете бути спокійні, знаючи, що вам роками не доведеться турбуватися про технічне обслуговування, насолоджуючись ідеальним садовим освітленням щовечора.

Високоякісне світлодіодне світло



У цих світлодіодних світильниках використовується унікальна технологія, розроблена Philips. Вони вмикаються миттєво та забезпечують оптимальний світловий потік, який підкреслює живі кольори у вашому саду.

IP44 – захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.

Датчик руху, що додає зручності та впевненості



Датчик руху включено в комплект, щоб світильник вмикався, коли ви повертаєтесь додому або коли хтось наближається до будинку.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Пластик

Надійність

- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Датчик освітленості: Так
- Ефект розсіяного світла: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- Датчик руху: Так
- Високоякісний матеріал: Так
- Сонячна енергія: Так
- Тепла підсвітка з регулюванням яскравості: Ні
- Центральний елемент: Ні

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Датчик, Сонячна енергія, Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,432 kg
- Загальна висота: 132 mm
- Загальна довжина: 144 mm
- Загальна ширина: 113 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 250/25
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Тепле біле світло
- Електромережа: 4 V
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: недоступно
- Потужність лампи у комплекті: 2.2
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас III – безпечна наднизька напруга

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169265448
- Вага нетто: 0,43 kg
- Вага брутто: 0,54 kg
- Висота: 14,5 cm
- Довжина: 13 cm
- Ширина: 15,5 cm



Дата виходу: 2026-06-03
Версія: 0.232

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com