

# PHILIPS

Настінний світильник  
Shroud на 2,3 Вт

Світильники для  
зовнішнього освітлення

2700K

Чорний

Датчик; сонячна  
батарея; водостійкий



8720169265486



## Довговічне садове освітлення на сонячній енергії для всіх пір року

Настінний світильник Philips Shroud — це надійний сонячний світильник, який служить довше, зменшує споживання енергії та підтримує сталий розвиток.

### Просте встановлення

- Не потребує проводки

### Сталі світлові рішення

- Довгий строк служби — до 15 000 годин

### Вдосконалене світлодіодне освітлення

- Високоякісне світлодіодне світло

### Створено для використання на відкритому повітрі

- IP44 — захист від впливу погоди

### Особливі характеристики

- Датчик руху, що додає зручності та впевненості

# Найважливіше

## Не потребує проводки



Цей світильник живиться повністю від сонячної енергії. Проводка не потрібна, тому ці світильники легко встановлювати й переміщати в будь-яке місце у вашому саду або на іншій відкритій ділянці.

## Довгий строк служби — до 15 000 годин




Надійне високоякісне світлодіодне світло триває до 15 000 годин. Ви можете бути спокійні, знаючи, що вам роками не доведеться турбуватися про технічне обслуговування, насолоджуючись ідеальним садовим освітленням щовечора.

## Високоякісне світлодіодне світло



У цих світлодіодних світильниках використовується унікальна технологія, розроблена Philips. Вони вмикаються миттєво та забезпечують оптимальний світловий потік, який підкреслює живі кольори у вашому саду.

## IP44 – захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.

## Датчик руху, що додає зручності та впевненості



Датчик руху включено в комплект, щоб світильник вмикався, коли ви повертаєтесь додому або коли хтось наближається до будинку.

# Характеристики

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Пластик

## Надійність

- Номінальний термін служби: 15 000

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

### Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Датчик освітленості: Так
- Ефект розсіяного світла: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- Датчик руху: Так
- Високоякісний матеріал: Так
- Сонячна енергія: Так
- Тепла підсвітка з регулюванням яскравості: Ні
- Центральний елемент: Ні

### Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

### Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K

### Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: Датчик, Сонячна енергія, Водостійкість

### Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,378 kg
- Загальна висота: 188 mm
- Загальна довжина: 114 mm
- Загальна ширина: 107 mm

### Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

### Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 250/25
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Тепле біле світло
- Електромережа: 4 V
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: недоступно
- Потужність лампи у комплекті: 2.3
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас III – безпечна наднизька напруга

### Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

### Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169265486
- Вага нетто: 0,38 kg
- Вага брутто: 0,49 kg
- Висота: 20,5 cm
- Довжина: 12 cm
- Ширина: 12,5 cm



Дата виходу: 2026-06-03  
Версія: 0.291

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)