

PHILIPS

Настінний світильник
Vynce на 1,5 Вт

Світильники для
зовнішнього освітлення

2700K

Чорний

Датчик; сонячна
батарея; водостійкий



8720169265622



Насолоджуйтесь прекрасним освітленням у саду, піклуючись про довкілля

Настінний світильник Philips Vynce — це надійний сонячний світильник, який служить довше, зменшує споживання енергії та підтримує сталий розвиток.

Просте встановлення

- Не потребує проводки

Сталі світлові рішення

- Сонячна енергія

Вдосконалене світлодіодне освітлення

- Високоякісне світлодіодне світло

Преміальна якість

- Високоякісний матеріал

Створено для використання на відкритому повітрі

- IP44 – захист від впливу погоди

Високоякісний освітлювальний прилад

- Тепле біле світло (2700 K)


Найважливіше

Не потребує проводки



Цей світильник живиться повністю від сонячної енергії. Проводка не потрібна, тому ці світильники легко встановлювати й переміщати в будь-яке місце у вашому саду або на іншій відкритій ділянці.

Сонячна енергія



Сонячні світильники Philips максимально ефективно використовують сонячну енергію, щоб світити якомога довше. Вони зовсім не споживають електроенергію, тому ви зможете заощаджувати на рахунках за комунальні послуги й робити свій внесок у захист довкілля.

Високоякісне світлодіодне світло



У цих світлодіодних світильниках використовується унікальна технологія, розроблена Philips. Вони вмикаються миттєво та забезпечують оптимальний світловий потік, який підкреслює живі кольори у вашому саду.

Високоякісний матеріал




Зовнішній світильник Philips виготовлено з високоякісних матеріалів із чудовим оздобленням. Це тривкий і довговічний продукт, стійкий до корозії та плям за будь-яких погодних умов

IP44 – захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.

Тепле біле світло (2700 K)



Чи знаєте ви, що різні відтінки білого світла визначаються різними кольорними температурами, вимірними в градусах Кельвіна (K)? Лампи з нижчими кольорними температурами створюють тепле, затишне біле світло, тоді світильники з вищими кольорними температурами випромінюють холодне, бадьоріше біле світло. Цей світильник забезпечує тепле, розслаблююче світло з кольорною температурою 2700 K.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Пластик

Надійність

- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Датчик освітленості: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху: Ні
- Сонячна енергія: Так
- Центральний елемент: Ні

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patіo
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Додаткові функції: З вечора й до світанку, Сонячна енергія, Водостійкість

Споживання енергії

- Живлення: 1,5

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,272 kg
- Загальна висота: 46 mm
- Загальна довжина: 141 mm
- Загальна ширина: 112 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 200
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Тепле біле світло
- Електромережа: 3.3 В
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас III – безпечна наднизька напруга
- Змінне джерело світла: Ні

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169265622
- Вага нетто: 0,27 kg
- Вага брутто: 0,31 kg
- Висота: 14 cm
- Довжина: 5,4 cm
- Ширина: 11,7 cm



Дата виходу: 2026-06-03
Версія: 0.327

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com