

PHILIPS

Настінний світильник
Zonal на 1 Вт

Світильники для
зовнішнього освітлення


3000К

Чорний

Датчик; сонячна
батарея; водостійкий



8720169265769



Насолоджуйтесь прекрасним освітленням у саду, піклуючись про довкілля

Світлодіодні світильники для зовнішнього освітлення UltraEfficient на сонячних батареях, розроблені компанією Philips із використанням новітніх технологій, зменшують викиди вуглецю, кількість відходів і споживання енергії. Вони мають дивовижно довгий строк експлуатації — 50 000 годин і служать у понад 5 разів довше, ніж аналогічні вуличні світильники Philips на світлодіодах. Це рішення, що зберігають нашу планету.

Просте встановлення

- Не потребує проводки

Сталі світлові рішення

- Довгий строк служби – до 50 000 годин
- Ultra Efficient Solar

Вдосконалене світлодіодне освітлення

- Високоякісне світлодіодне світло

8720169265769

Особливі характеристики

- Лампа з двома варіантами яскравості

Найважливіше

Не потребує проводки




Цей світильник живиться повністю від сонячної енергії. Проводка не потрібна, тому ці світильники легко встановлювати й переміщати в будь-яке місце у вашому саду або на іншій відкритій ділянці.

Довгий строк служби – до 50 000 годин



Надійна високоякісна світлодіодна лампа, яка працюватиме до 50 000 годин. Ви можете бути спокійні, знаючи, що вам роками не доведеться турбуватися про технічне обслуговування, насолоджуючись ідеальним садовим освітленням щовечора.

Ultra Efficient Solar



Завдяки ультраефективній сонячній системі Philips ці світильники працюють протягом 25 годин на повністю зарядженому акумуляторі. Насолоджуйтесь яскравим світлом усю ніч або навіть за поганої чи похмурої погоди.

Високоякісне світлодіодне світло



У цих світлодіодних світильниках використовується унікальна технологія, розроблена Philips. Вони вмикаються миттєво та забезпечують оптимальний світловий потік, який підкреслює живі кольори у вашому саду.

Лампа з двома варіантами яскравості

Створіть гнучку та привабливу атмосферу за допомогою функції двох варіантів яскравості. Світло тьмяніє, коли ви не використовуєте світильник, і автоматично яскравішає, коли в ньому присутні люди, забезпечуючи потрібний рівень освітлення, коли вам це потрібно.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Пластик

Надійність

- Номінальний термін служби: 50 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Датчик освітленості: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху: Так
- Сонячна енергія: Так
- Центральний елемент: Ні

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Світлодіодні інновації: UltraEfficient
- Додаткові функції: Датчик, Сонячна енергія, Водостійкість

Споживання енергії

- Живлення: 1,3

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,6 kg
- Загальна висота: 135 mm
- Загальна довжина: 203 mm
- Загальна ширина: 160 mm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 250/25
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: Біле світло
- Електромережа: 4 V
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: A
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас III – безпечна наднизька напруга
- Змінне джерело світла: Ні

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169265769
- Вага нетто: 0,6 kg
- Вага брутто: 0,7 kg
- Висота: 21,4 cm
- Довжина: 14,2 cm
- Ширина: 16,7 cm



Дата виходу: 2026-06-13
Версія: 0.318

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com