

PHILIPS

Настінний світильник
Radіі на 1,3 Вт

Світильники для
зовнішнього освітлення

3000К

Чорний

Можливість
підключення; датчик; сонячна
батарея; водостійкість



8720169267176



Наші найенергоефективніші світлодіодні світильники

Світлодіодні світильники для зовнішнього освітлення UltraEfficient на сонячних батареях, розроблені компанією Philips із використанням новітніх технологій, зменшують викиди вуглецю, кількість відходів і споживання енергії. Вони мають дивовижно довгий строк експлуатації — 50 000 годин і служать у понад 5 разів довше, ніж аналогічні вуличні світильники Philips на світлодіодах. Це рішення, що зберігають нашу планету.

Просте встановлення

- Не потребує проводки

Сталі світлові рішення

- Ultra Efficient Solar

Прикрасьте свій сад

- Вибирайте для настінних світильників для зовнішнього освітлення

Вдосконалене світлодіодне освітлення

- 5 років гарантії на світлодіодну систему

8720169267176

Створено для використання на відкритому повітрі

- IP44 – захист від впливу погоди

Високоякісний освітлювальний прилад

- Яскраве біле світло 3000 К

Найважливіше

Не потребує проводки



Цей світильник живиться повністю від сонячної енергії. Проводка не потрібна, тому ці світильники легко встановлювати й переміщати в будь-яке місце у вашому саду або на іншій відкритій ділянці.

Ultra Efficient Solar



Завдяки системі Philips Ultra Efficient Solar ці світильники забезпечують світло до 40 годин від повністю зарядженого акумулятора. Насолоджуйтеся яскравим світлом усю ніч або навіть у погану чи похмуру погоду.

Вибирайте для настінних світильників для зовнішнього освітлення

Використовуйте максимум переваг свого подвір'я за допомогою цього настінного світильника, який ідеально підходить для встановлення біля вхідних дверей або на стінах тераси.

5 років гарантії на світлодіодну систему




На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цей світильник, Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему (світлодіодний модуль і драйвер).

IP44 – захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.

Яскраве біле світло 3000 K



Чи знаєте ви, що різні відтінки білого світла визначаються різними кольорними температурами, виміряними в градусах Кельвіна (K)? Лампи з нижчими кольорними температурами створюють тепле, затишне біле світло, тоді світильники з вищими кольорними температурами випромінюють холодне, бадьоріше біле світло. Цей світильник забезпечує яскраве біле світло з кольорною температурою 3000 K.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Пластик

Надійність

- Номінальний термін служби: 50 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Датчик освітленості: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Датчик руху: Так
- Сонячна енергія: Так
- Тепле біле світло: Ні
- Центральний елемент: Ні

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K

Різне

- Розроблено спеціально для: Сад, Patio
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- Комфорт для очей: Ні
- Світлодіодні інновації: UltraEfficient
- Додаткові функції: Можливість підключення, Датчик, Сонячна енергія, Водостійкість

Споживання енергії

- Живлення: 1,3

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,74 kg
- Загальна висота: 192 mm
- Загальна довжина: 240 mm
- Загальна ширина: 175 mm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 250
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: 3000K
- Електромережа: 4 V
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: A
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас III – безпечна наднизька напруга
- Змінне джерело світла: Так

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169267176
- Вага нетто: 0,74 kg
- Вага брутто: 1,13 kg
- Висота: 27 cm
- Довжина: 20 cm
- Ширина: 20 cm



Дата виходу: 2026-05-30
Версія: 0.267

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com